




CoreLine Panel

RC132V LED36S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC

CoreLine Panel, 40 W, 600x600 mm, 3600 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, UGR19, ELB3h

Philips CoreLine Panel Gen5 täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisesta, helppokäyttöisestä ja laadukkaasta valaistuksesta. CoreLine-paneelin innovatiivinen MultiLumen-ominaisuus, joka on suunniteltu suoraan korvaamaan toiminnalliset valaisimet yleisissä valaistuskohdeissa, tarjoaa kolme valovoimavaihtoehtoa yhdessä valaisimessa. Tämä helpottaa oikean tuotteen valintaa, antaa joustavuutta vastata asiakkaiden toiveisiin paikan päällä ja vähentää varastossa tarvittavia tuotteita. CoreLine RC132V -ledipaneelin asennus on myös helppoa ja nopeaa pikaliittimen tai Wieland-liittimen ansiosta. CoreLine-valikoimassa on myös Interact Ready -valaisimia, joissa on integroitu langaton yhteys, valmiina käytettäväksi Interact-yhdyskäytävien, -tunnistimien ja -ohjelmistojen kanssa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		ENEC-merkintä	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö	RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Liitäntälaitte mukana	Kyllä	Valaistuksen tekniset tiedot	
Tuoteperheen koodi	RC132V [CORELINE PANEL]	Valovirta	3 600 lm
Yhteydet	Interact Ready	Vastaava värieläpötila (nim.)	4000 K
Lighting Technology	LED	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	100 lm/W
Arvoasteikko	Tehokas	Värintoistoindeksi (CRI)	≥80
Upotettu ohjaus	Interact SNS210 -tunnistin	Välkyntäarvo (PstLM)	1
CE-merkintä	Kyllä	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	1,6
Takuuaika	3 vuotta + 2 vuotta rekisteröinnin jälkeen	Valonlähteen keilakulma	120 °
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen

CoreLine Panel

Optiikan tyyppi	-
Valaisimen valokeilan hajautus	90°
Häikäisyindeksi	19

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220-240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Keskimääräinen CLO-energiankulutus	35 W
Kytkevävirtasysäys	8 A
Kytkeväaika	0,250 ms
Virrankulutus	40 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Jousiliitinkytkentärä ja vedonpoistin
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	24

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	+10...+40 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaitte/verkkolaitte/muuntaja	Langaton liitäntälaitte Interact System - valmius
Ohjausliittymä	Langaton
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polymetyylimetakrylaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polymetyylimetakrylaatti
Kiinnitysmateriaali	Alumiini
Kotelon väri	Valkoinen
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	597 mm
Kokonaisleveys	597 mm
Kokonaiskorkeus	28 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	28 x 597 x 597 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20/44 [Suojaus sormelta, suojaus johdolta, roiskesuojattu]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Kestävän kehityksen profiili	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <3
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	1 %
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöä aikana	5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä aikana*	L75

Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Tq	
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	RC132V LED36S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC
Koko tuotenimi	RC132V LED36S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC
Full EOC	871869940135100
Tilauskoodi	40135100
Tuotekoodi (12NC)	910500465362
SAP-osoittaja - määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718699401351
SAP-osoittaja - pakkauksia ulomassa	1
EAN/UPC - laatikko	8718699401351

CoreLine Panel

Mittapiirros

