



CoreLine Aplique G2

WL131V LED12S/830 PSR EL3 MDU WH

CoreLine Aplique G2, 12 W, D350 mm, 1200 lm, 3000 K, Regulação baseada em sensor, IP65, EL3h

Quer se trate de um edifício novo ou de um espaço reabilitado, os clientes preferem soluções de iluminação que combinem a iluminação de qualidade com uma substancial poupança de energia e de assistência. O novo aplique da gama de produtos CoreLine LED pode ser utilizado para substituir luminárias tradicionais de montagem na parede ou no teto por lâmpadas fluorescentes compactas. O processo de seleção, instalação e manutenção é muito simples.

Dados do produto

Informações gerais		Controlo incorporado	
Código da família das lâmpadas	LED12 [LED Module 1200 lm]	Marca CE	Unidade de deteção de movimento
Fonte de luz substituível	Não	Período de garantia	Sim
Número de unidades de equipamento	1 unidade	Marca de inflamabilidade	5 anos
Driver incluído	Sim	Marca ENEC	-
Observações	*-Segundo o documento de orientação da Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires" de janeiro de 2018, estatisticamente não existe nenhuma diferença relevante na manutenção lumínica entre B50 e, por exemplo, B10. Como tal, o valor da vida útil média (B50) também representa o valor B10.	Teste de resistência do cabo	Marca ENEC
Código da família de produtos	WL131V [CORELINE GEN2 WALL LUMINAIRE]	Em conformidade com RoHS da UE	Temperatura 850 °C, duração 30 s
Tecnologia de iluminação	LED	Caraterísticas técnicas da luz	
Escala de valor	Performance	Fluxo Luminoso	1.200 lm
		Temperatura de cor correlacionada	3000 K
		Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	100 lm/W
		Color rendering index (CRI)	80
		Ângulo de feixe da fonte de luz	120 °
		Cor da fonte de luz	830 branco quente
		Tipo de ótica	Refletor prismático opalino
		Tipo de difusor ótico	Difusor curvo opalino com tampa pintada

CoreLine Aplique G2

Difusão do feixe de luz da luminária	120°
--------------------------------------	------

Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Corrente de irrupção	22 A
Tempo de irrupção	0,29 ms
Consumo de Energia	12 W
Fator de potência (Fração)	0.9
Ligação	Conector de encaixe, 6 polos
Cabo	-
Número de produtos no MCB de 16 A tipo B	18

Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	0 a +40 °C

Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Driver/unidade de alimentação/ transformador	Regulação de unidade de fonte de alimentação
Interface de controlo	Regulação baseada em sensor
Fluxo luminoso constante	Não

Características mecânicas e compartimento	
Material do corpo	Poliamida
Material refletor	-
Material da ótica	Policarbonato
Material do difusor ótico	Policarbonato
Material de fixação	-
Cor do compartimento	Branco
Acabamento do difusor ótico	Opalino
Comprimento global	350 mm
Largura total	350 mm
Altura total	96 mm
Diâmetro global	350 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	96 x 350 x 350 mm

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP65 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J protegido contra vandalismo]
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II


Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	(0.44, 0.41) SDCM<3
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)	
Taxa de falhas do driver a 5000 h	1 %
Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50.000 h	5 %
Manutenção luminica com vida útil média* de 50 000 h	L70

Condições de aplicação	
Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C
Nível de regulação máximo	20%
Adequado para uma comutação aleatória	Sim

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	WL131V LED12S/830 PSR EL3 MDU WH
Nome do produto completo	WL131V LED12S/830 PSR EL3 MDU WH
Código do produto completo	871869940282200
Código de encomenda	40282200
N.º material (12NC)	910500465405
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718699402822
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8718699402822

Desenho dimensional



CoreLine Aplique G2

