



GreenSpace Accent-projektør mini

ST315T LED27S/830 PSU FR24 WH

GREENSPACE ACCENT PROJECTOR MINI,
Strømforsyningseenhed (Til/Fra), Mellestrålende, Hvid

GreenSpace Accent projektøren i miniudgaven er den mindste projektør i GreenSpace Accent serien. Med en diameter på kun 80 mm og integreret driver har den et rent og kompakt design, der diskret kan integreres i butiksmiljøet. Dens høje ydeevne og Philips Food LED-belysningsløsningerne udgør det perfekte match til fødevareretailhandlen og butikker i mindre byer. Samtidig leverer det store udvalg af spredningsvinkler og Philips Fashion LED-nuancer et lys af højeste kvalitet, som fremhæver modekollektioner og gør denne projektør egnet til mange forskellige anvendelsesområder inden for detailhandelen.

Advarsler og sikkerhed

- Under manipulation og/eller vedligeholdelse skal produktet slukkes og køles af.
- Produktet skal installeres uden for rækkevidde. Det er kun muligt at manipulere produktet med en isoleringshandske, når det er varmt.
- Lysarmaturer bør installeres og fjernes i overensstemmelse med instruktionerne i installationsmanualen

Produkt data

Generelle oplysninger		Lighting Technology	
Kode for lampeserie	-	Plan	ydelse
Udskiftelig lyskilde	Nej	CE-mærke	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Garantiperiode	5 år
Driver inkluderet	Ja	Mærke for brændbarhed	-
Produktskribekode	ST315T [GREENSPACE ACCENT PROJECTOR MINI]	ENEC-mærke	ENEC-mærke
		Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 5 s

GreenSpace Accent-projektør mini

EU RoHS-godkendt	Ja
------------------	----

Lysteknisk

Lysstrøm	2.700 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	112 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥80
Lyskildens spredningsvinkel	120 °
Lyskildefarve	-
Optiktype	Mellemstrålende
Optikafskærmningstype	Skål/afskærmning i polymetylmethacrylat
Lampens lysstrålespedning	-
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	Not applicable

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indledende CLO-strømforbrug	- W W
Gennemsnitligt CLO-strømforbrug	- W W
Startstrøm	6,1 A
Starttid	0,31 ms
Strømforbrug	24 W
Effektfaktor (brøk)	0.13
Tilslutning	-
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	34

Temperatur

Omgivende temperaturområde	+10 til +40 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømheder/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat, aluminiumbelagt
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polymetylmethacrylat
Fikseringsmateriale	-

Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Samlet længde	181 mm
Samlet bredde	80 mm
Samlet højde	250 mm
Samlet diameter	80 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	250 x 80 x 181 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Bæredygtighedsklassificering	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM<3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	10 %
Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L80

Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant

Produktdata

Ordreproduktnavn	ST315T LED27S/830 PSU FR24 WH
Det fulde produktnavn	ST315T LED27S/830 PSU FR24 WH
Full EOC	871869941345300
Ordrekode	910500465628
Materialenr. (12NC)	910500465628
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699413453
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8718699413453

GreenSpace Accent-projektør mini

Målskitse

