



Projeto GreenSpace Accent mini

ST315T LED27S/830 PSU FR36 BK

GREENSPACE ACCENT PROJECTOR MINI, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), Feixe médio, Preto

O projetor GreenSpace Accent Projector é o mais pequeno projetor da gama GreenSpace Accent. Com um diâmetro de apenas 80 mm e um driver integrado, oferece um design simples e pequeno para uma integração discreta no ambiente da loja. O elevado desempenho e as receitas de luz do Philips Food LED são ideais para o comércio alimentar e as pequenas lojas dos centros urbanos. Por outro lado, a gama completa de ângulos de feixe e os tons do Philips Fashion LED criam uma elevada qualidade de luz para realçar as coleções de moda, tornando o projetor adequado para muitas aplicações comerciais diferentes.

Avisos e Segurança

- Para manipulação e/ou manutenção, o produto tem de ser desligado e deixado a arrefecer
- O produto deve ser instalado fora do alcance dos braços. A manipulação do produto quando está quente só é possível com luvas isolantes.
- A luminária deve ser instalada e removida de acordo com as indicações nas Instruções de Montagem

Dados do produto

Informações gerais		Tecnologia de iluminação	
Código da família das lâmpadas	-	Escala de valor	Performance
Fonte de luz substituível	Não	Marca CE	Sim
Número de unidades de equipamento	1 unidade	Período de garantia	5 anos
Driver incluído	Sim	Marca de inflamabilidade	-
Código da família de produtos	ST315T [GREENSPACE ACCENT PROJECTOR MINI]	Marca ENEC	Marca ENEC
		Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 5 s

Projeto GreenSpace Accent mini

Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Fluxo Luminoso	2.700 lm
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	113 lm/W
Color rendering index (CRI)	≥80
Ângulo de feixe da fonte de luz	120 °
Cor da fonte de luz	-
Tipo de ótica	Feixe médio
Tipo de difusor ótico	Difusor curvo/tampa de polimetacrilato de metilo
Difusão do feixe de luz da luminária	-
Classificação de encandeamento unificada CEN	Not applicable
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Consumo de energia CLO inicial	- W W
Consumo médio de energia CLO	- W W
Corrente de irrupção	6,1 A
Tempo de irrupção	0,31 ms
Consumo de Energia	24 W
Fator de potência (Fração)	0.23
Ligação	-
Cabo	-
Número de produtos no MCB de 16 A tipo B	34
Temperatura	
Amplo intervalo de temperatura ambiente	+10 a +40 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Driver/unidade de alimentação/transformador	Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado)
Fluxo luminoso constante	Não
Características mecânicas e compartimento	
Material do corpo	Alumínio
Material refletor	Polycarbonato revestido a alumínio
Material da ótica	Polycarbonato
Material do difusor ótico	Polimetacrilato de metilo
Material de fixação	-

Cor do compartimento	Preto
Acabamento do difusor ótico	Transparente
Comprimento global	181 mm
Largura total	80 mm
Altura total	250 mm
Diâmetro global	80 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	250 x 80 x 181 mm
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0.2 J standard]
Classificação de sustentabilidade	-
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	(0.43, 0.40) SDCM<3
Tolerância de consumo de energia	+/-10%
Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)	
Taxa de falhas do driver a 5000 h	10 %
Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50.000 h	5 %
Manutenção luminica com vida útil média* de 50 000 h	L80
Condições de aplicação	
Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C
Adequado para uma comutação aleatória	Não aplicável
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	ST315T LED27S/830 PSU FR36 BK
Nome do produto completo	ST315T LED27S/830 PSU FR36 BK
Código do produto completo	871869940906700
Código de encomenda	40906700
N.º material (12NC)	910500465629
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718699409067
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8718699409067

Projektor GreenSpace Accent mini

Desenho dimensional

