



GreenSpace Accent Projector mini

ST315T LED27S/PW930 PSD FR24 BK

GREENSPACE ACCENT PROJECTOR MINI, PremiumWhite, värintoistoindeksi ≥ 90 ja värilämpötila 3 000 K, Virtalähde, DALI-liitäntä, Keskileveä valokeila, Musta

GreenSpace Accent Projector mini on GreenSpace Accent -valikoiman pienikokoisin kohdevalaisin. Vain 80 mm:n halkaisija ja integroitu liitäntälaitte mahdollistavat siistin ja huomaamattoman asennuksen myymälätiloihin. Hyvä suorituskyky ja Philips Food LED -valoreseptit soveltuvat erinomaisesti ruokakauppoihin ja keskustamyymälöihin, kun taas laaja valikoima keilakulmia ja Philips Fashion LED -valoreseptit mahdollistavat laadukkaan valaistuksen luomisen vaatemyymälöihin. Siksi tämä kohdevalaisin soveltuu hyvin erilaisiin myymäläkohteisiin.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Tuote on sammutettava ja sen on annettava jäähtyä ennen käsittelyä ja/tai huoltoa.
- Tuote on asennettava käyttäjien ulottumattomiin. Tuotteen käsitteleminen sen ollessa kuuma edellyttää lämpöä eristävien suojakäsineiden käyttöä.
- Valaisin pitää asentaa ja irrottaa asennusohjeiden mukaisesti

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Lighting Technology	
Lamppuperheen koodi	-	Arvoasteikko	Tehokas
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	CE-merkintä	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö	Takuuaika	5 vuotta
Liitäntälaitte mukana	Kyllä	Tulenarkuusmerkintä	-
Tuoteperheen koodi	ST315T [GREENSPACE ACCENT PROJECTOR MINI]	ENEC-merkintä	ENEC-merkki
		Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s

GreenSpace Accent Projector mini

RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
---------------------------	-------

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	2 900 lm
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	111 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	≥90
Valonlähteen keilakulma	120 °
Valonlähteen väri	PremiumWhite, värintoistoindeksi ≥90 ja värilämpötila 3 000 K
Optiikan tyyppi	Keskileveä valokeila
Optisen kuvun tyyppi	Polymetyylimetakrylaattikupu/suoja
Valaisimen valokeilan hajautus	24°
Häikäisyindeksi	Not applicable

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Alkuperäinen CLO-energiankulutus	- W W
Keskimääräinen CLO-energiankulutus	- W
KytKentävirtasysäys	18 A
KytKentäaika	250 ms
Virrankulutus	28 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.28
Liitäntä	3-vaiheinen
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä,16 A, tyyppi B	30

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaitte/verkkolaitte/muuntaja	Virtalähde, DALI-liitäntä
Ohjausliittymä	DALI
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Runon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti, alumiini, pinnoitettu
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polymetyylimetakrylaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Kotelon väri	Musta

Optisen kuvun/linssin viimeistely	Clear
Kokonaispituus	181 mm
Kokonaisleveys	80 mm
Kokonaiskorkeus	250 mm
Kokonaishalkaisija	80 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	250 x 80 x 181 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Kestävän kehityksen profiili	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.422, 0.386) SDCM <2
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitäntälaitteen vikaantumisasaste 5 000 tunnin kohdalla	10 %
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisasaste 50 000 tunnin käyttöiän aikana	5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L80

Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	ST315T LED27S/PW930 PSD FR24 BK
Koko tuotenimi	ST315T LED27S/PW930 PSD FR24 BK
Full EOC	871869940914200
Tilauskoodi	40914200
Tuotekoodi (12NC)	910500465637
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718699409142
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718699409142

GreenSpace Accent Projector mini

Mittapiirros

