



CoreLine Waterproof

WT120C LED80S/840 PSD L1500

Coreline Waterproof - - - Alb neutru 840 - Power supply unit with DALI interface - -

Coreline Waterproof susine promisiunea CoreLine de aparate de iluminat inovatoare, ușor de utilizat și de înaltă calitate. Produsele CoreLine Waterproof pot înlocui direct aparatele de iluminat tradiționale cu lămpi fluorescente cuprinse între 18W și 58W. Prin designul subțire și elegant, își păstrează în continuare arhitectura bine cunoscută și apreciată. Instalarea este rapidă și ușoară, totul datorită designului său eficient. CoreLine Waterproof oferă o distribuție mai bună a luminii cu fascicul larg pentru o iluminare simplă și eficientă. Aparatele de iluminat Interact Ready cu comunicații wireless integrate sunt de asemenea disponibile în această gamă, gata de a fi utilizate cu gateway-uri, senzori și software Interact.

Catalog de date

General Information			
Numărul surselor de lumină	No [-]	Lățime flux luminos corp de iluminat	110°
Cod familie lămpi	-	Iluminat de urgență	No [-]
Unghi de distribuție sursă de lumină	120 °	Interfață de comandă	DALI
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840	Conectare	Conector push-in cu 5 pini
Baza elementului de fixare	- [-]	Cablu	-
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Număr de unități de echipament	1 unit	Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 30 s
Echipament	-	Marcaj de inflamabilitate	D [For mounting on easily flammable surfaces]
Balast/unitate de alimentare/transformator	PSD [Power supply unit with DALI interface]	Marcaj CE	CE mark
Balast inclus	Da	Marcaj ENEC	ENEC mark
Tip de sistem optic	No [-]	Perioadă de garanție	5 ani
Capac optic/tip lentilă	No [-]		

CoreLine Waterproof

Observații	Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options
Flux luminos constant	No
Număr de produse pe MCB	18
În conformitate cu UE RoHS	Da
Clasă de întreținere	-
Product Family Code	WT120C [Coreline Waterproof]
Indice unificat de orbire CEN	26

Operating and Electrical

Tensiune de intrare	220 to 240 V
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Curentul de pornire	4,5 A
Timp de pornire	1 ms
Factor de putere (min.)	0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Da
------------------------------------	----

Mechanical and Housing

Material carcasă	Policarbonat
Material reflector	Oțel
Material sistem optic	-
Capac optic/material lentilă	Policarbonat
Material placă echipament	NU
Material fixare	Oțel inoxidabil
Capac optic/finisaj lentilă	Texturat
Lungime totală	1530 mm
Lățime totală	87 mm
Înălțime totală	96 mm
Culoare	GR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	96 x 87 x 1530 mm (3.8 x 3.4 x 60.2 in)

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
---------------------------------------	--

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J vandal-protected]
---	------------------------------

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos inițial	8000 lm
Toleranță flux luminos	+/-10%
Randament luminos LED inițial	118 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată	4000 K
Valoare inițială Indice de redare a culorii	≥80
Cromatică inițială	(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare inițială	68 W
Toleranță consum de curent	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)


Rată de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă 50000 h	5%
Întreținere la un flux luminos la durata medie de viață utilă * 50.000 h	L75

Application Conditions

Interval temperatură ambiantă	-25 to +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Nivel diminuare maximă	1%
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da


Product Data

Cod complet produs	871869940929600
Nume comandă produs	WT120C LED80S/840 PSD L1500
EAN/UPC - Produs	8718699409296
Cod de comandă	40929600
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	1
Material nr. (12NC)	910500465652
Greutate netă (bucată)	1,820 kg




CoreLine Waterproof

Cote




CoreLine Waterproof WT120C

Date fotometrice



IFGU1_WT120CPSDL15001xLED805840



IFPC1_WT120CPSDL15001xLED805840

