



TrueFashion

ST705T LED20S/PW930 PSU CLM18 WH

TrueFashion2 Mini, 3000 K, Strömförsörjningsenhet (på/av), 18° spridningsvinkel, Vit

TrueFashion Gen.2 är en LED-spotserie som uppfyller klädbutikers specifika behov. De här spottarna i miniatyrformat med rena och fina detaljer ger ett modernt intryck och smälter in helt i butikens inredning för ett skräddarsytt utseende. Serien ger den bästa ljus kvaliteten tack vare de innovativa Philips Fashion Proof Optics (FPO). FPO-linserna skapar en stråle med hög intensitet utan spilljus och optimerar kontrasterna. Dessutom minimeras bländningen i butiken. De specialdesignade LED-ljuskällorna för mode från Philips framhäver färgerna och de visuella kvaliteterna. På det här sättet garanterar TrueFashion en överlägsen ljusupplevelse. Den här dedikerade modeserien stödjer dina globala expansionsplaner, eftersom den är förberedd för internationella certifieringar. Dessutom tillhandahåller vi dedikerad logistik och lokal närvaro över hela världen. TrueFashion Gen.2 skapar en optimal konsumentupplevelse som tilltalar och engagerar konsumenten och som samtidigt tar framtida ansluten belysning till butiken.

Varning och Säkerhet

- Armaturen ska monteras utom räckhåll
- Armaturen ska installeras och demonteras av en utbildad elektriker och anslutas enligt de senaste IEE-reglerna eller nationella standarder

Produktdata

Allmän information		Produktfamiljskod	ST705T [TrueFashion2 Mini]
Sockel	- [-]	Lighting Technology	LED
Utbytbar ljuskälla	Nej	Värdetrappa	Specifikation
Antal driftdonsenheter	1 enhet	CE-märkning	Ja
Driftdon	-	Garantitid	5 år
Driftdon ingår	Ja	Säkerhetsmärkning, antändlighet	-

ENEC-märkning	ENEC-märkning
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik

Ljusflöde	2 000 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	79 lm/W
Färgåtergivningindex	90
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	-
Optiktyp	18° spridningsvinkel
Typ av optisk kåpa	Profilerad kupa/kåpa
Armaturens ljusstrålefördelning	18°
Enhetlig bländmärkning	Not applicable

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	18 A
Ingåendetid	0,25 ms
Effektförbrukning	24,5 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Tryckanslutning och draggänga
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	34

Temperatur

Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Styrgränssnitt	-
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	-
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polymetylmetakrylat
Fixation material	-

Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Strukturerad
Total längd	135 mm
Total bredd	66 mm
Total höjd	199 mm
Total diameter	66 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	199 x 66 x 135 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.422, 0.386)
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0,1 %
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Produktdata

Beställningsproduktnamn	ST705T LED20S/PW930 PSU CLM18 WH
Fullständigt produktnamn	ST705T LED20S/PW930 PSU CLM18 WH
Full EOC	871869941270800
Beställningsnummer	41270800
Materialnummer (12NC)	910500465728
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699412708
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718699412708

Måttskiss

