



# TrueFashion

## ST715T LED27S/PW930 PSU FPO24 BK

TrueFashion2 Compact - - - 3000 K - Power supply unit -  
Ottica 24° - - mm - Nero BK

TrueFashion è la gamma di lampadine spot LED, dedicata a soddisfare le necessità specifiche dei negozi di moda. Queste lampadine spot in miniatura con dettagli raffinati e puliti, hanno un design accattivante e si integrano perfettamente agli arredi del negozio, per uno stile personalizzato e armonizzato. Questa famiglia di lampadine spot garantisce la migliore qualità della luce grazie alle innovative ottiche Philips Fashion Proof (FPO), che offrono fasci di maggiore intensità senza luce dispersa, per ottimizzare i contrasti e ridurre il riflesso nel negozio. Inoltre questa gamma, appositamente studiata per i negozi di moda, esalta i colori e le qualità visive dei capi d'abbigliamento, assicurando un'esperienza di luce superiore. Per questi motivi TrueFashion supporta piani di espansione globali, in quanto è qualificata per le certificazioni internazionali. In aggiunta offriamo servizi di logistica e una presenza locale su scala globale. La moda si sta evolvendo rapidamente verso un nuovo equilibrio tra shopping online e offline. TrueFashion crea un'esperienza ottimale, che attrae e coinvolge i clienti, portando all'interno del negozio l'illuminazione connessa del futuro, grazie alla possibilità di utilizzare espositori Interact Retail e Interact Retail EasyAim.

### Dati del prodotto

Informazioni generali			
Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °	Driver incluso	Si
Colore sorgente luminosa	-	Tipo di ottica	24 [ Ottica 24°]
Attacco	- [-]	Tipo copertura ottica/lenti	Structured bowl/cover
Sorgente luminosa sostituibile	No	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	24°
Numero di unità elettriche	1 unit	Interfaccia di controllo	-
Unità elettrica/alimentatore	-	Connessione	-
Driver/unità alimentazione/trasformatore	PSU [ Power supply unit]	Cavo	-
		Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II

Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	NO [-]
Marchio CE	CE mark
Marchio ENEC	ENEC mark
Marchio UL	No
Periodo di garanzia	5 anni
Emissione luminosa costante	No
Numero di prodotti su MCB	34
Product Family Code	ST715T [ TrueFashion2 Compact]

## Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	220 to 240 V
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico CLO iniziale	- W W W
Consumo energetico CLO medio	- W W W
Corrente di spunto	18 A
Tempo di spunto	0,25 ms
Fattore di potenza (Min)	0.9

## Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	No
------------	----

## Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Alluminio
Materiale del riflettore	-
Materiale ottico	Polycarbonate
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato metacrilato
Materiale unità elettrica	NO
Materiale fissaggio	-
Finitura copertura ottica/lenti	Testurizzata
Lunghezza totale	135 mm
Larghezza totale	80 mm
Altezza totale	211 mm
Diametro totale	80 mm
Lunghezza	- mm
Diametro	-
Colore	Nero BK
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	211 x 80 x 135 mm (8.3 x 3.1 x 5.3 in)

## Approvazione e applicazione

Grado di protezione	IP20 [ Protetto contro l'accesso con un dito]
---------------------	---

Codice protezione impatti meccanici	IK02 [ 0.2 J standard]
-------------------------------------	------------------------

## Rendimento iniziale (conformità IEC)

Flusso luminoso iniziale	2700 lm
Tolleranza flusso luminoso	+/-10%
Efficienza iniziale apparecchio LED	93 lm/W
Temp. corr. colore iniziale	3000 K
Temp. Indice di resa dei colori	90
Cromaticità iniziale	(0.422, 0.386)
Potenza in ingresso iniziale	29 W
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

## Rendimento nel tempo (conformità IEC)

Ciclo di vita medio dell'alimentatore di controllo pari a 50000 h	5 %
Vita utile media L70B50	70000 h
Vita utile media L80B50	50000 h
Vita utile media L90B50	25000 h
Ciclo di vita medio dei lumen* pari a 50000 h	L80

## Condizioni di applicazione


Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Adatto per accensione (commutazione on/off) casuale.	No

## Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871869941297500
Nome prodotto ordine	ST715T LED27S/PW930 PSU FPO24 BK
EAN/UPC - Prodotto	8718699412975
Codice d'ordine	41297500
Codice Locale	41297500
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
N. materiale (12NC)	910500465753
Peso netto (Pezzo)	0.620 kg




Disegno tecnico




TrueFashion ST700T-ST721T


Fotometrie



IFAS1\_ST715T1xLED27SPW930FPO24



IFPC1\_ST715T1xLED27SPW930FPO24



IFCC1\_ST715T1xLED27SPW930FPO24

