



# TrueFashion

## ST715T LED27S/PW940 PSU FPO24 WH

TrueFashion2 Compact - - - 4000 K - Power supply unit -  
Ottica 24° - Bianco WH

TrueFashion è la gamma di lampadine spot LED, dedicata a soddisfare le necessità specifiche dei negozi di moda. Queste lampadine spot in miniatura con dettagli raffinati e puliti, hanno un design accattivante e si integrano perfettamente agli arredi del negozio, per uno stile personalizzato e armonizzato. Questa famiglia di lampadine spot garantisce la migliore qualità della luce grazie alle innovative ottiche Philips Fashion Proof (FPO), che offrono fasci di maggiore intensità senza luce dispersa, per ottimizzare i contrasti e ridurre il riflesso nel negozio. Inoltre questa gamma, appositamente studiata per i negozi di moda, esalta i colori e le qualità visive dei capi d'abbigliamento, assicurando un'esperienza di luce superiore. Per questi motivi TrueFashion supporta piani di espansione globali, in quanto è qualificata per le certificazioni internazionali. In aggiunta offriamo servizi di logistica e una presenza locale su scala globale. La moda si sta evolvendo rapidamente verso un nuovo equilibrio tra shopping online e offline. TrueFashion crea un'esperienza ottimale, che attrae e coinvolge i clienti, portando all'interno del negozio l'illuminazione connessa del futuro, grazie alla possibilità di utilizzare espositori Interact Retail e Interact Retail EasyAim.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali                     |                          |   |                         |
|---|--------------------------|---|-------------------------|
| Angolo del fascio della sorgente luminosa | 120 °                    | Driver incluso                            | Si                      |
| Colore sorgente luminosa                  | -                        | Tipo di ottica                            | 24 [ Ottica 24°]        |
| Attacco                                   | - [-]                    | Tipo copertura ottica/lenti               | Structured bowl/cover   |
| Sorgente luminosa sostituibile            | No                       | Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | 24°                     |
| Numero di unità elettriche                | 1 unit                   | Interfaccia di controllo                  | -                       |
| Unità elettrica/alimentatore              | -                        | Connessione                               | -                       |
| Driver/unità alimentazione/trasformatore  | PSU [ Power supply unit] | Cavo                                      | -                       |
|   |                          | Classe di protezione IEC                  | Classe di isolamento II |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Test filo incandescente     | Temperatura 650 °C, durata 30 s |
| Marchio di infiammabilità   | NO [ - ]                        |
| Marchio CE                  | CE mark                         |
| Marchio ENEC                | ENEC mark                       |
| Marchio UL                  | No                              |
| Periodo di garanzia         | 5 anni                          |
| Emissione luminosa costante | No                              |
| Numero di prodotti su MCB   | 34                              |
| Conformità a RoHS EU        | Si                              |
| Product Family Code         | ST715T [ TrueFashion2 Compact]  |

## Funzionamento e parte elettrica

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Tensione in ingresso            | 220 to 240 V  |
| Frequenza di ingresso           | Da 50 a 60 Hz |
| Consumo energetico CLO iniziale | - W W W       |
| Consumo energetico CLO medio    | - W W W       |
| Corrente di spunto              | 18 A          |
| Tempo di spunto                 | 0,25 ms       |
| Fattore di potenza (Min)        | 0.9           |

## Controlli e regolazione del flusso

|            |    |
|------------|----|
| Regolabile | No |
|------------|----|

## Meccanica e corpo

|   |  |
|---|--|
| Materiale del corpo                           | Alluminio                              |
| Materiale del riflettore                      | -                                      |
| Materiale ottico                              | Polycarbonate                          |
| Materiale copertura ottica/lenti              | Polycarbonato metacrilato              |
| Materiale unità elettrica                     | NO                                     |
| Materiale fissaggio                           | -                                      |
| Finitura copertura ottica/lenti               | Testurizzata                           |
| Lunghezza totale                              | 135 mm                                 |
| Larghezza totale                              | 80 mm                                  |
| Altezza totale                                | 211 mm                                 |
| Diametro totale                               | 80 mm                                  |
| Diametro                                      | -                                      |
| Colore  | Bianco WH                              |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 211 x 80 x 135 mm (8.3 x 3.1 x 5.3 in) |

## Approvazione e applicazione

|                     |   |
|---------------------|---|
| Grado di protezione | IP20 [ Protetto contro l'accesso con un dito] |
|---------------------|---|

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Codice protezione impatti meccanici | IK02 [ 0.2 J standard] |
|-------------------------------------|------------------------|

## Rendimento iniziale (conformità IEC)

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Flusso luminoso iniziale             | 2700 lm        |
| Tolleranza flusso luminoso           | +/-10%         |
| Efficienza iniziale apparecchio LED  | 102 lm/W       |
| Temperatura di colore corr. Iniziale | 4000 K         |
| Temp. Indice di resa dei colori      | 90             |
| Cromaticità iniziale                 | (0.374, 0.364) |
| Potenza in ingresso iniziale         | 26.5 W         |
| Tolleranza consumo energetico        | +/-10%         |

## Rendimento nel tempo (conformità IEC)

|   |     |
|---|-----|
| Ciclo di vita medio dell'alimentatore di controllo pari a 50000 h | 5 % |
| Ciclo di vita medio dei lumen* pari a 50000 h                     | L80 |

## Condizioni di applicazione


|  |                 |
|--|-----------------|
| Intervallo temperatura ambiente                      | Da +10 a +35 °C |
| Performance ambient temperature Tq                   | 25 °C           |
| Adatto per accensione (commutazione on/off) casuale. | No              |

## Dati del prodotto

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Codice prodotto completo                    | 871869941302600                  |
| Nome prodotto ordine                        | ST715T LED27S/PW940 PSU FPO24 WH |
| EAN/UPC - Prodotto                          | 8718699413026                    |
| Codice d'ordine                             | 41302600                         |
| Codice Locale                               | 41302600                         |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1                                |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1                                |
| N. materiale (12NC)                         | 910500465757                     |
| Peso netto (Pezzo)                          | 0.620 kg                         |




Disegno tecnico




TrueFashion ST700T-ST721T


Fotometrie



IFCC1\_ST715T1xLED27SPW940FPO24



IFAS1\_ST715T1xLED27SPW940FPO24



IFPC1\_ST715T1xLED27SPW940FPO24

