



## StyliD Evo

### ST780T LED60S/827 PSD OVL-V WH

StyliD Evo Performance, 1, LED Module, system flux 6000 lm, 60 W, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, compatível com DC para iluminação de emergência central (integrado), Feixe vertical oval

Com a gama StyliD Evo, os revendedores podem desfrutar de qualidade de luz superior e eficiência energética líder no mercado das óticas PerfectAccent numa série de projetores flexíveis e preparados para o futuro. Os projetores StyliD Evo são fáceis de reconfigurar com atualizações de ótica rápidas e fáceis que não exigem ferramentas. Também facilitam as frequentes mudanças nas disposições das lojas, já que os projetores StyliD Evo podem ser facilmente reposicionados na calha ou numa estrutura Maxos fusion. Com uma vasta gama de aplicações de iluminação, desde intensidades de luz mais baixas em formatos de loja de conveniência até instalações em tetos altos, onde é necessária uma emissão lumínica muito alta, o StyliD oferece continuidade para todos os conceitos de loja de retalho. O StyliD Evo pode ser montado numa calha 3C ou DALI (ST770T, ST780T), em estruturas Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) ou no teto com uma versão semiencastrada (ST770B). Todos os projetores StyliD Evo com refletores PerfectAccent estão certificados como produtos de iluminação circular e oferecem múltiplas opções de regulação e integração do sistema, incluindo com e sem fios. Para prolongar a vida útil e melhorar a apresentação visual dos alimentos, reduzindo o desperdício e aumentando as vendas, estão disponíveis receitas de iluminação LED para alimentos frescos. Consulte as páginas do nosso catálogo de moda e alimentação para obter mais informações sobre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne.

## Avisos e Segurança

- Todos os dados fotométricos são calculados sem o vidro frontal opcional. O fluxo deve ser reduzido em 3,5% ao utilizar um vidro frontal.
- A limpeza da ótica só deve ser feita com ar pressurizado. É proibido tocar no LED ou refletor. Para as áreas de preparação de alimentos e áreas com elevados níveis de pó, é vivamente recomendada a utilização do vidro frontal opcional, uma vez que pode ser limpo com um pano de microfibra (seco).
- Durante a manutenção, o produto tem de ser desligado e deixado a arrefecer
- O produto tem de ser instalado fora do alcance dos braços. A manipulação do produto quando está quente só é possível com luvas isolantes.

## Dados do produto

Informações gerais		Cabo	
Código da família das lâmpadas	LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]	Número de produtos no MCB de 16 A tipo B	27
Fonte de luz substituível	Não	<b>Temperatura</b>	
Número de unidades de equipamento	1 unidade	Amplio intervalo de temperatura ambiente	+10 a +35 °C
Driver incluído	Sim	<b>Controlos e regulação</b>	
Código da família de produtos	ST780T [StyliD Evo Performance]	Regulável	Sim
Tecnologia de iluminação	LED	Driver/unidade de alimentação/transformador	Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, compatível com DC para iluminação de emergência central (integrado)
Escala de valor	Especificação	Interface de controlo	DALI
Marca CE	Sim	Fluxo luminoso constante	Não
Período de garantia	5 anos	<b>Características mecânicas e compartimento</b>	
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Material do corpo	metal/plástico
Marca ENEC	Marca ENEC	Material refletor	Polycarbonato revestido a alumínio
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s	Material da ótica	Polycarbonato
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Material do difusor ótico	Polimetacrilato de metilo
<b>Caraterísticas técnicas da luz</b>		Material de fixação	-
Fluxo Luminoso	5.800 lm	Cor do compartimento	Branco
Temperatura de cor correlacionada	2700 K	Acabamento do difusor ótico	Transparente
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	97 lm/W	Comprimento global	240 mm
Color rendering index (CRI)	≥80	Largura total	120 mm
Número de fontes de luz	1	Altura total	260 mm
Ângulo de feixe da fonte de luz	120 °	Dimensões (Altura x largura x profundidade)	260 x 120 x 240 mm
Cor da fonte de luz	827 branco quente	<b>Aprovação e aplicação</b>	
Tipo de ótica	Feixe vertical oval	Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Tipo de difusor ótico	-	Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J standard]
Difusão do feixe de luz da luminária	-	Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Classificação de encandeamento unificada CEN	Not applicable	<b>Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)</b>	
<b>Funcionamento e caraterísticas elétricas</b>		Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tensão de entrada	220 a 240 V	Cromaticidade inicial	(0.458, 0.410) SDCM <3
Frequência de linha	50 to 60 Hz	Tolerância de consumo de energia	+/-10%
Consumo de energia CLO inicial	- W W	<b>Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)</b>	
Consumo médio de energia CLO	- W W	Taxa de falhas do driver a 5000 h	1 %
Corrente de irrupção	24,9 A		
Tempo de irrupção	186 ms		
Consumo de Energia	60 W		
Fator de potência (Fração)	0.9		
Ligação	Conector de encaixe e gancho		

## StyliD Evo

Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50.000 h 5 %

Manutenção lumínica com vida útil média\* de 50 000 h L80

### Condições de aplicação

Temperatura ambiente de desempenho Tq 25 °C

Nível de regulação máximo 1%

Adequado para uma comutação aleatória Sim

### Dados do produto

Nome de produto da encomenda ST780T LED60S/827 PSD OVL-V WH

Nome do produto completo ST780T LED60S/827 PSD OVL-V WH

Código do produto completo 871869996055100

Código de encomenda 96055100

N.º material (12NC) 910500465859

Numerador – Quantidade por embalagem 1

EAN/UPC - Produto/caixa 8718699960551

Numerador – Embalagens por caixa exterior 1

EAN/UPC - Caso 8718699960551

## Desenho dimensional

