



# TownGuide Performance

## BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P

TOWNGUIDE PERF FLAT CONE - LED module 6000 lm -  
Distribution wide - Diffuseur polycarbonate dépoli - LumiStep  
dimming 6 hours - Fixation en Top pour Ø 62 mm

La gamme TownGuide Performer est composée de six formes modernes caractéristiques : Cône plat, Vasque, Cône classique, Modèle classique, Modèle T et T zero. Pour chacun des modèles à l'exception de T zero (disponible uniquement avec une vasque transparente), vous pouvez choisir entre une vasque transparente (PCC), translucide (PCTR) ou dépolie (PCF). Avec une vaste gamme de flux lumineux, la possibilité de choisir entre une LED d'un blanc neutre ou une LED d'un blanc chaud comme source lumineuse et avec une gamme d'optiques dédiées pour des hauteurs d'installation inférieures, vous trouverez facilement la version la mieux adaptée aux besoins spécifiques de votre projet. Tout cela pour une longue durée de vie de 100 000 heures de fonctionnement. En outre, la gamme TownGuide Performer offre différentes options de systèmes de contrôle qui s'intégreront parfaitement à vos programmes de réduction de la consommation énergétique : systèmes LumiStep et DynaDimmer autonomes, contrôle de la gradation et contrôle de groupe LineSwitch via Coded Mains (Réseau Codé), connectivité à distance intégrée avec le logiciel de gestion de l'éclairage CityTouch. L'installation est facile. Grâce au connecteur rapide à baïonnette avec presse-étoupe intégré situé sur l'embout, il n'est pas nécessaire d'ouvrir le luminaire pour effectuer l'installation. Service tag offre un accès direct à toutes les données pertinentes via l'application Service tag, pour une maintenance facile. Philips a tout mis en œuvre pour proposer le coût total d'exploitation du luminaire (TCO) le plus intéressant. Les produits TownGuide Performer étant des luminaires LED spécifiques et compatibles avec de nombreux systèmes de contrôle, ils permettent de réaliser des économies significatives en termes de coûts énergétiques et de maintenance par rapport à un éclairage conventionnel.



# TownGuide Performance

## Durées de vie (Conforme IEC)

Taux de défaillance de l'appareillage de commande à 10 %  
la durée de vie utile moyenne de 100 000 h

Flux lumineux sortant à la durée de vie utile  
moyenne\* de 100 000 h 94

## Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes -40 à +35 °C

Performance ambient temperature Tq 25 °C

Niveau de gradation maximum 50%


## Données logistiques

Code de produit complet 871829191013800

Nom du produit de la commande	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P
Code barre produit (EAN)	8718291910138
Code de commande	91013800
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	1
Code industriel (12NC)	910500991073
Poids net (pièce)	6,480 kg




## Schéma dimensionnel




## TownGuide Performer BDP100-105

## Données photométriques



## OFPL1\_BDP100PCF1xECO60830DW



## OFPC1\_BDP100PCF1xECO60830DW

