




SmartForm TBS462

TBS462 2x54W/840 HFP C8 PIP IP

SmartForm recessed modular, 2, 54 W, Alb neutru 840, HF Performer, Sistem optic cu luciu superior cu micro-lamele 3D, Conector push-in cu eliberare a tragerii

Reflectând simplitatea tipică mărcii Philips, corpurile de iluminat încastrate SmartForm reprezintă o gamă de corpuri de iluminat modulare, extrem de versatile. Disponibile în versiuni pătrate și dreptunghiulare, pentru lămpi MASTER TL5, corpurile de iluminat SmartForm sunt concepute pentru a fi montate în diverse tipuri de tavane modulare (cu elemente modulare de 600 mm) și tavane din plăci de gips-carton. Eficiență energetică Pe lângă utilizarea lămpilor de înaltă eficiență TL5 și a balasturilor electronice, corpurile de iluminat încastrate SmartForm pot fi echipate cu sisteme de control pentru detectarea prezenței (ActiLume) și adaptare a fluxului luminos în funcție de lumina diurnă (ActiLume/Luxsense), ajutând astfel la reducerea costului total de exploatare. În acest fel, produsele cu simbolul Green Flagship reduc și mai mult consumul energetic pe unitatea de suprafață (W/m^2) și volumul de emisii CO_2 . SmartForm încastrat TBS462 – corpuri de iluminat ultra-plat Corpurile de iluminat încastrate SmartForm TBS462 se bazează pe un microsistem optic superior și au o înălțime de numai 45 mm, fiind ideale pentru aplicațiile care dispun de un spațiu de încastrare redus, spre exemplu, în cazul proiectelor de renovare, unde spațiul de deasupra tavanului fals este foarte mic.

Catalog de date


Informații generale			
Cod familie lămpi	TL5 [TL5]	Marcaj CE	Da
Echipament	HFP [HF Performer]	Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Cod familie de produse	TBS462 [SmartForm recessed modular]	Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Comandă încorporată	-		

SmartForm TBS462

Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 5 s
Date tehnice lumină	
Număr de surse de lumină	2
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip de sistem optic	Sistem optic cu luciu superior cu micro-lamele 3D
Tip capac optic/lentilă	-
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Consum de curent	54 W
Conexiune	Conector push-in cu eliberare a tragerii
Cablu	-
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la +10 până la +40 °C
Sistem mecanic și carcasă	
Culoare carcasă	Alb
Lungime totală	1.247 mm

Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Condiții de utilizare	
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică
Date despre produs	
Nume comandă produs	TBS462 2x54W/840 HFP C8 PIP IP
Numele complet al produsului	TBS462 2x54W/840 HFP C8 PIP IP
Full EOC	871150000676900
Cod de comandă	00676900
Număr material (12NC)	910501815803
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500006769
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8711500006769

Cote



Product	A	B
TBS462 2x54W/840 HFP C8 PIP IP	1.247 mm	36,5 mm

