




SmartForm TBS462

TBS462 4x14W/840 HFP SQR C8-VH W IP

SmartForm recessed modular, 4, 14 W, Alb neutru 840, HF Performer, Sistem optic cu luciu superior cu micro-lamele 3D cu factor de reflexie foarte mare, Fișă cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels

Reflectând simplitatea tipică mărcii Philips, corpurile de iluminat încastrate SmartForm reprezintă o gamă de corpuri de iluminat modulare, extrem de versatile. Disponibile în versiuni pătrate și dreptunghiulare, pentru lămpi MASTER TL5, corpurile de iluminat SmartForm sunt concepute pentru a fi montate în diverse tipuri de tavane modulare (cu elemente modulare de 600 mm) și tavane din plăci de gips-carton. Eficiență energetică Pe lângă utilizarea lămpilor de înaltă eficiență TL5 și a balasturilor electronice, corpurile de iluminat încastrate SmartForm pot fi echipate cu sisteme de control pentru detectarea prezenței (ActiLume) și adaptare a fluxului luminos în funcție de lumina diurnă (ActiLume/Luxsense), ajutând astfel la reducerea costului total de exploatare. În acest fel, produsele cu simbolul Green Flagship reduc și mai mult consumul energetic pe unitatea de suprafață (W/m^2) și volumul de emisii CO_2 . SmartForm încastrat TBS462 – corpuri de iluminat ultra-plat Corpurile de iluminat încastrate SmartForm TBS462 se bazează pe un microsistem optic superior și au o înălțime de numai 45 mm, fiind ideale pentru aplicațiile care dispun de un spațiu de încastrare redus, spre exemplu, în cazul proiectelor de renovare, unde spațiul de deasupra tavanului fals este foarte mic.

Catalog de date

Informații generale		Comandă încorporată	
Cod familie lămpi	TL5 [TL5]	Marcaj CE	Da
Echipament	HFP [HF Performer]	Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Cod familie de produse	TBS462 [SmartForm recessed modular]		

SmartForm TBS462

Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 5 s
Date tehnice lumină	
Număr de surse de lumină	4
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip de sistem optic	Sistem optic cu luciu superior cu micro-lamele 3D cu factor de reflexie foarte mare
Tip capac optic/lentilă	-
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Consum de curent	14 W
Conexiune	Fișă cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels
Cablu	-
Sistem mecanic și carcasă	
Culoare carcasă	Alb
Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Condiții de utilizare	
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică
Date despre produs	
Nume comandă produs	TBS462 4x14W/840 HFP SQR C8-VH W IP
Numele complet al produsului	TBS462 4x14W/840 HFP SQR C8-VH W IP
Full EOC	871150000701800
Cod de comandă	00701800
Număr material (12NC)	910501818303
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500007018
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8711500007018

Cote

