PHILIPS

Lighting



# Iridium SGS253/453

## SGS253 SON-T100W II OR GB GR SND

IRIDIUM, SON-T, 100 W, Open CT-POT, Glazen schaal/lichtkap

Iridium is een familie van straatverlichtingsarmaturen die wordt geleverd in drie verschillende afmetingen voor drie hoofdtoepassingen: woonwijken en kleinere straten, hoofdwegen en autowegen. Hij is geschikt voor opschuif- en opzetmontage. Zijn modulaire opbouw maakt de integratie mogelijk van optische of elektronische componenten om tegemoet te komen aan de veranderende eisen aan straatverlichting, zoals de toenemende vraag naar wit licht en lichtregelaars. Iridium staat garant voor lage exploitatiekosten dankzij zijn superieure optiek, dim- en Telemanagement-voorzieningen en installatie- en onderhoudsgemak. De Iridium armaturenfamilie omvat zowel CosmoPolis- als LED-uitvoeringen. Hij wordt geleverd in vier verschillende formaten – voor montagehoogtes van 3,5 tot 12 m – en is geschikt voor opschuif- en opzetmontage. Een complete reeks uithouders verzekert visuele consistentie tussen de mast en de zacht afgeronde armatuur, wat van de Iridium familie een totaaloplossing maakt. Elke Iridium armatuur kan volledig gerecycled worden; alleen de lamp en het VSA dienen afzonderlijk te worden verwerkt.

### Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---|---|
| **Type lichtbron** | SON-T [SON-T] |
| **VSA** | CONV [Conventioneel] |
| **Fotocel** | - |
| **Code productfamilie** | SGS253 [IRIDIUM] |
| **Ingebouwde regeling** | - |
| **CE-markering** | Ja |
| **ENEC-markering** | ENEC-markering |

| Gegevens lichttechniek | |
|---|---|
| **Standaard kantelhoek opzetmontage** | 5° |
| **Standaard kantelhoek opschuifmontage** | 5° |
| **Type lichtkap** | Glazen schaal/lichtkap |
| **Optiektype buiten** | Open CT-POT |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
|---|---|
| **Ingangsspanning** | 230 V |
| **Energieverbruik** | 100 W |



Wijziging van gegevens voorbehouden

# Iridium SGS253/453


| Eigenschappen behuizing en afmetingen | |
|---|---|
| **Kleur behuizing** | Grijs |
| **Totale hoogte** | 224 mm |
| **Kleur onderdelen** | - |

| Keurmerken en classificaties | |
|---|---|
| **Beschermingsklasse** | IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
| **IK-classificatie** | IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme] |
| **Beschermingsklasse IEC** | Veiligheidsklasse II |

| Productgegevens | |
|---|---|
| **Productnaam voor bestelling** | SGS253 SON-T100W II OR GB GR SND |

| | |
|---|---|
| **Volledige productnaam** | SGS253 SON-T100W II OR GB GR SND |
| **Full EOC** | 871155984070300 |
| **Bestelcode** | 84070300 |
| **Materiaalnr. (12NC)** | 910502118118 |
| **Numerator - Aantal per pak** | 1 |
| **EAN/UPC - product/behuizing** | 8711559840703 |
| **Numerator - Dozen per buitendoos** | 1 |
| **EAN/UPC - Case** | 8711559840703 |

## Maatschets




| Product | A |
|---|---|
| SGS253 SON-T100W II OR GB GR SND | 224 mm |

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.