



Iridium 11

SGS254 SON-T250W K II CP GB GR SND

IRIDIUM - SON-T - 250 W - Réflecteur fermé T-pot - Vasque bombée verre

La gamme Iridium appartient à une nouvelle génération de luminaire d'éclairage public : ligne élégante, fixation en top ou latérale, usages polyvalents sont les caractères essentiels qui définissent la ligne des luminaires Iridium. Ils répondent en tous points aux exigences d'un éclairage moderne : sécurité, confort visuel et efficacité lumineuse, absence de nuisance. Proposée en quatre tailles de luminaires, la ligne Iridium offre de nouvelles possibilités en termes de conception et de performances photométriques. Les luminaires Mini Iridium, Iridium 9, 10 et 11 sont conçus pour recevoir tous types de sources, systèmes électriques et mécaniques. Ils peuvent être placés à différentes hauteurs et s'intègrent parfaitement à un contexte d'éclairage routier ou urbain. Produite dans une usine certifiée ISO 14001, la gamme Iridium est conçue selon les normes environnementales en vigueur : chaque pièce de la gamme est identifiée de telle sorte que le luminaire sera entièrement recyclable en fin de vie.

Données du produit

Caractéristiques générales			
Nombre de sources lumineuses	1 [1 pc]	Couleur des pièces	Non
Code famille de lampe	SON-T [SON-T]	Couche de protection	Non
Puissance de la lampe	250 W	Marquage CE	Marquage CE
Kombipack	Lampe(s) incluse(s)	Marquage ENEC	Marquage ENEC
Appareillage	Classique	Optic type outdoor	Réflecteur fermé T-pot
Cache optique/ type de l'objectif	GB [Vasque bombée verre]	Cadre coloré	Non
Contrôle du flux lumineux	Non	Teinte RAL	Non
Protection du circuit électrique	Non	Code de la famille de produits	SGS254 [IRIDIUM]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II		

Iridium 11

Photométries et Colorimétries

Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât 5°

Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée 230 V

Allumage SND [Digital semi-parallèle]

Matériaux et finitions

Commande Gris

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

Normes et recommandations

Code d'indice de protection IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]

Code de protection contre les chocs mécaniques IK08 [5 J Protection anti-vandal]

Données logistiques

Code de produit complet 871155984237000

Désignation Produit SGS254 SON-T250W K II CP GB GR SND

Code barre produit (EAN) 8711559842370

Code de commande 84237000


Unité d'emballage 1

Conditionnement par carton 1

Code industriel (12NC) 910502123018


Poids net (pièce) 14,887 kg

Schéma dimensionnel



Iridium SGS254

Données photométriques



OFFPC1_SGS254 GB 1xSON-TPP250W CP P3X.EPS

Iridium 11

