

# Iridium SGS253/453

## SGS253 SON-T150W K I OR PC GR SND

IRIDIUM, SON-T, 150 W, CT-POT deschis, Glob/capac din policarbonat

Iridium este o familie de aparate de iluminat pentru drumuri proiectate pentru trei aplicații principale – zone rezidențiale și drumuri secundare, drumuri principale și autostrăzi. Modularitatea sa permite integrarea de componente optice sau electronice pentru a se adapta la cerințele în schimbare ale iluminatului rutier, de ex. cererea în creștere de lumină albă și controale. Iridium asigură costuri scăzute pentru proprietari, mulțumită capacităților sale optice, de reducere a intensității și de telemanagement superioare și ușurinței de instalare și întreținere. Familia de aparate de iluminat Iridium include CosmoPolis și versiuni cu LED-uri. Este disponibilă în patru dimensiuni diferite – pentru înălțimi de montare între 3,5 și 12 metri – și este potrivită pentru montare pe brat și în vârful stâlpului. O gamă completă de brațe asigură consistența vizuală între coloană și aparatul de iluminat ușor rotunjit, făcând din Iridium o soluție totală. Fiecare aparat de iluminat Iridium este complet reciclabil; doar lampa și balastul trebuie reciclate separat.

### Catalog de date

| Informații generale | |
|---|---|
| **Cod familie lămpi** | SON-T [SON-T] |
| **Echipament** | CONV [Convenţional] |
| **Fotocelulă** | - |
| **Cod familie de produse** | SGS253 [IRIDIUM] |
| **Comandă încorporată** | - |
| **Marcaj CE** | Da |
| **Marcaj ENEC** | Marcaj ENEC |

| Date tehnice lumină | |
|---|---|
| **Unghi standard de înclinaţie în cap de stâlp** | 5° |
| **Unghi standard de înclinaţie pentru montare pe braţ** | 5° |
| **Tip capac optic/lentilă** | Glob/capac din policarbonat |
| **Tip optic exterior** | CT-POT deschis |

| Funcţionare și sistem electric | |
|---|---|
| **Tensiune de intrare** | 230 V |
| **Consum de curent** | 150 W |


# Iridium SGS253/453

| Sistem mecanic și carcasă | |
|---|---|
| **Culoare carcasă** | Gri |
| **Înălțime totală** | 289 mm |
| **Culoare piese** | - |

| Aprobare și aplicație | |
|---|---|
| **Cod protecție împotriva infiltrărilor** | IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă] |
| **Cod de protecție împotriva impactului mecanic** | IK08 [5 J rezistent la vandalizare] |
| **Clasă de protecție IEC** | Clasa de siguranță I |

| Date despre produs | |
|---|---|
| **Nume comandă produs** | SGS253 SON-T150W K I OR PC GR SND |
| **Numele complet al produsului** | SGS253 SON-T150W K I OR PC GR SND |
| **Full EOC** | 871155984456500 |
| **Cod de comandă** | 84456500 |
| **Număr material (12NC)** | 910502133818 |
| **Numărător SAP – Cantitate per pachet** | 1 |
| **EAN/UPC – Produs/Cutie** | 8711559844565 |
| **Numărător SAP – Pachete per exterior** | 1 |
| **EAN/UPC – Cutie** | 8711559844565 |

## Cote




| Product | A |
|---|---|
| SGS253 SON-T150W K I OR PC GR SND | 289 mm |

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.