



Iridium 9

SGS452 CDO-TT70W K II CR GB AL 7035 SND

IRIDIUM - MASTER CityWhite CDO-TT - 70 W - Réflecteur fermé CT-pot - Vasque bombée verre

La gamme Iridium appartient à une nouvelle génération de luminaire d'éclairage public : ligne élégante, fixation en top ou latérale, usages polyvalents sont les caractères essentiels qui définissent la ligne des luminaires Iridium. Ils répondent en tous points aux exigences d'un éclairage moderne : sécurité, confort visuel et efficacité lumineuse, absence de nuisance. Proposée en quatre tailles de luminaires, la ligne Iridium offre de nouvelles possibilités en termes de conception et de performances photométriques. Les luminaires Mini Iridium, Iridium 9, 10 et 11 sont conçus pour recevoir tous types de sources, systèmes électriques et mécaniques. Ils peuvent être placés à différentes hauteurs et s'intègrent parfaitement à un contexte d'éclairage routier ou urbain. Produite dans une usine certifiée ISO 14001, la gamme Iridium est conçue selon les normes environnementales en vigueur : chaque pièce de la gamme est identifiée de telle sorte que le luminaire sera entièrement recyclable en fin de vie.

Données du produit

Caractéristiques générales		Classe de protection CEI	
Nombre de sources lumineuses	1 [1 pc]	Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Code famille de lampe	CDO-TT [MASTER CityWhite CDO-TT]	Couleur des pièces	Tout peint
Puissance de la lampe	70 W	Marquage CE	Marquage CE
Kombipack	Lampe(s) incluse(s)	Marquage ENEC	Marquage ENEC
Circuit de compensation	Non	Optic type outdoor	Réflecteur fermé CT-pot
Appareillage	Classique	Cadre coloré	Non
Cache optique/ type de l'objectif	GB [Vasque bombée verre]	Teinte RAL	Light gray (7035)
Protection du circuit électrique	Non	Bobine de filtrage	Non
Câble	Non	Code de la famille de produits	SGS452 [IRIDIUM]

Iridium 9

Photométries et Colorimétries

Angle d'inclinaison standard pour montage 5°
au sommet du mât

Fixation latérale pour un angle d'inclinaison 5°
standard

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée 230 V
Allumage SND [Digital semi-parallèle]

Matériaux et finitions

Dispositif de montage 60/76 [Embout de fixation pour Ø 60-76
mm]
Hauteur totale 219 mm
Commande RAL à définir

Normes et recommandations


Code d'indice de protection IP66 [Protection contre la pénétration de
poussière, protection contre les jets d'eau]

Code de protection contre les chocs IK08 [5 J Protection anti-vandal]
mécaniques

Données logistiques

Code de produit complet 871155984940900
Désignation Produit SGS452 CDO-TT70W K II CR GB AL 7035
SND
Code barre produit (EAN) 8711559849409
Code de commande 84940900
Unité d'emballage 1
Conditionnement par carton 1
Code industriel (12NC) 910502155218
Poids net (pièce) 9,442 kg

Schéma dimensionnel



Iridium SGS252

