



Iridium 10

SGS453 SON-T250W K II CR GB AL 7035 SND

IRIDIUM - SON-T - 250 W - - - Réflecteur fermé CT-pot -
Vasque bombée verre

La gamme Iridium appartient à une nouvelle génération de luminaire d'éclairage public : ligne élégante, fixation en top ou latérale, usages polyvalents sont les caractères essentiels qui définissent la ligne des luminaires Iridium. Ils répondent en tous points aux exigences d'un éclairage moderne : sécurité, confort visuel et efficacité lumineuse, absence de nuisance. Proposée en quatre tailles de luminaires, la ligne Iridium offre de nouvelles possibilités en termes de conception et de performances photométriques. Les luminaires Mini Iridium, Iridium 9, 10 et 11 sont conçus pour recevoir tous types de sources, systèmes électriques et mécaniques. Ils peuvent être placés à différentes hauteurs et s'intègrent parfaitement à un contexte d'éclairage routier ou urbain. Produite dans une usine certifiée ISO 14001, la gamme Iridium est conçue selon les normes environnementales en vigueur : chaque pièce de la gamme est identifiée de telle sorte que le luminaire sera entièrement recyclable en fin de vie.

Données du produit

Caractéristiques générales			
Nombre de sources lumineuses	1 [1 pc]	Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Code famille de lampe	SON-T [SON-T]	Couleur des pièces	Tout peint
Puissance de la lampe	250 W	Marquage CE	Marquage CE
Kombipack	Lampe(s) incluse(s)	Marquage ENEC	Marquage ENEC
Circuit de compensation	Non	Optic type outdoor	Réflecteur fermé CT-pot
Appareillage	-	Cadre coloré	Non
Cache optique/ type de l'objectif	GB [Vasque bombée verre]	Teinte RAL	Light gray (7035)
Commande intégrée	Non [-]	Bobine de filtrage	Non
Contrôle du flux lumineux	Non	Cellule photoélectrique	Non [-]

Iridium 10

Code de la famille de produits	SGS453 [IRIDIUM]
--------------------------------	-------------------

Photométries et Colorimétries

Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât	5°
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	5°

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	230 V
Allumage	SND [Digital semi-parallèle]

Matériaux et finitions

Commande	Non
----------	-----

Normes et recommandations


Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
-----------------------------	---

Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J Protection anti-vandal]
--	------------------------------------

Données logistiques

Code de produit complet	871155984953900
Désignation Produit	SGS453 SON-T250W K II CR GB AL 7035 SND
Code barre produit (EAN)	8711559849539
Code de commande	84953900
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	1
Code industriel (12NC)	910502156518
Poids net (pièce)	11,658 kg

Schéma dimensionnel



Iridium SGS253

