



ArenaVision MVF404

MVF404 MHN-SEH2000W/956 B5 SI

ARENAVISION, MASTER MHN-SE High Output, 2000 W,
Categoría de haz de luz B5

El proyector ArenaVision MVF404, diseñado para estadios de deportes descubiertos, aumenta en forma significativa el impacto teatral y emocional de los deportes para el público y los espectadores de televisión, al tiempo que permite a los jugadores desempeñarse bajo condiciones visuales óptimas. Gracias a la lámpara de haluro metálico compacta de terminal simple y gran rendimiento Philips MHN-SE 2000 W y a las ópticas de precisión de una sola pieza y tecnología avanzada, ArenaVision MVF404 ofrece una eficacia óptica mucho mayor que lo conocido hasta ahora. Además, este proyector de 2 kW presenta una adaptación y reemplazo de lámpara sencillos, compatibilidad total con IP65, sistema de conector tipo cuchillo de seguridad y una solución de recebado en caliente innovadora, al tiempo que continúa brindando todos los beneficios tradicionales de los sistemas Philips ArenaVision. La versión (opcional) sin parpadeo de ArenaVision MVF404 está diseñada para asegurar que el efecto de parpadeo quede totalmente eliminado y así garantizar imágenes perfectas filmadas con cámaras de movimiento super lento en eventos deportivos. La versión sin parpadeo de ArenaVision MVF404 cuenta con un arrancador electrónico especial, que funciona en conjunto con los dispositivos de control GearUnits (ECM330) con balastro electrónico sin parpadeo, que deben solicitarse aparte.

Datos del producto

Información general			
Código de la línea de lámparas	MHN-SEH [MASTER MHN-SE High Output]	Nivel	Especificación
Cantidad de unidades de equipos	-	Marca CE	Sí
Equipo	-	Periodo de garantía	1 años
Código de la línea de productos	MVF404 [ARENAVISION]	Marca de inflamabilidad	-
		Marca ENEC	Marca ENEC

ArenaVision MVF404

Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
--	----

Información técnica sobre la luz

Ángulo de inclinación estándar post-top	-
Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral	-
Temperatura de color correlacionada	5600 K
Índice de producción de color (IRC)	>90
Color de la fuente de luz	956 luz natural
Tipo de cubierta óptica	Vidrio frontal, versión empotrable
Ampliación de haz de luz de la luminaria	-
Tipo óptico para exterior	Categoría de haz de luz B5

Operación y aspectos eléctricos

Voltaje de entrada	380 a 415 V
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Consumo de energía	2,000 W
Conexión	Conector con tornillos
Cable	-

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	-30 a +35 °C
-------------------------------	--------------

Controles y atenuación

Regulable	No
Salida lumínica constante	No

Mecánica y carcasa

Material de la carcasa	Aluminio
Material del reflector	Aluminio
Material óptico	Aluminio
Material de cubierta/lente óptico	-

Material de fijación	Acero
Color de la carcasa	Aluminio
Dispositivo de montaje	Soporte de montaje ajustable
Forma de cubierta/lente óptico	-
Acabado de cubierta/lente óptico	-
Altura total	535 mm
Área proyectada efectiva	0.2 m²

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Protección contra sobretensión (común/diferencial)	-
Clasificación de sostenibilidad	-
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I

Condiciones de aplicación

Nivel de regulación máximo	No aplica
----------------------------	-----------

Información del producto

Nombre del producto del pedido	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B5 SI
Nombre del producto completo	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B5 SI
Full EOC	872790050204600
Código del pedido	910502218518
N.º de material (12NC)	910502218518
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8727900502046
Numerador: paquetes por caja externa	1
EAN/UPC - Caja	8727900502046

Plano de dimensiones



