



ArenaVision grande

MVF404 MHN-SEH2000W/956 B6 HRE

ARENAVISION, MASTER MHN-SE High Output, 2000 W,
Categoría de haz B6

El proyector ArenaVision MVF404, diseñado para estadios y grandes instalaciones deportivas de interior, incrementa drásticamente la calidad de la imagen y la emoción del deporte de cara a la audiencia de televisión y a los espectadores, al tiempo que permite a los jugadores desempeñar su labor en condiciones visuales óptimas. Gracias a la innovadora lámpara de halogenuros metálicos compacta de un solo terminal Philips MHN-SE 2000 W y a sus ópticas de precisión monobloque, ArenaVision MVF404 ofrece una eficiencia óptica muy superior a la obtenida hasta ahora. Además, este proyector de 2000 W permite instalar y sustituir las lámparas de forma sencilla, cumple totalmente con un IP65, incluye un nuevo sistema conector de cuchillo de seguridad y una solución electrónica de reencendido en caliente, además de todas las ventajas que ya se incluyen en la gama de sistemas ArenaVision de Philips.

Datos del producto

Información general		Conforme con EU RoHS	
Código de familias de lámparas	MHN-SEH [MASTER MHN-SE High Output]	Sí	
Número de unidades de equipo	-	Datos técnicos de la luz	
Equipo	-	Post-top en ángulo de inclinación estándar	-
Código de gama de producto	MVF404 [ARENAVISION]	Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	-
Escalera de valor	Avanzada	Temperatura de color correlacionada (Nom)	5600 K
Marca CE	Sí	Índice de reproducción cromática (IRC)	>90
Período de garantía	1 años	Color de la fuente de luz	956 luz natural
Marca de inflamabilidad	-	Tipo de cubierta óptica	Versión de iluminación directa (downlighting) con vidrio frontal
Certificado ENEC	Certificado ENEC	Apertura del haz de luz de la luminaria	-

ArenaVision grande

Tipo de óptica exterior	Categoría de haz B6
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	380 a 415 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Consumo de energía	2.000 W
Conexión	Conector de tornillo
Cable	-
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-30 °C a +35 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Flujo luminoso constante	No
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio
Material del reflector	Aluminio
Material óptico	Aluminio
Material del cierre óptico/lente	-
Fixation material	Acero
Color de la carcasa	Aluminio
Dispositivo de montaje	Anclaje de montaje ajustable
Forma del cierre óptico/lente	-
Acabado de cierre óptico/lente	-
Altura global	535 mm

Área de proyección efectiva	0,2 m²
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J resistente al vandalismo]
Surge Protection (Common/Differential)	-
Sustainability rating	-
Clase de protección IEC	Seguridad clase I

Condiciones de aplicación	
Nivel máximo de atenuación	No aplicable

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B6 HRE
Nombre completo del producto	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B6 HRE
Full EOC	872790050212100
Código de pedido	50212100
Código 12NC	910502219318
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900502121
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8727900502121

Plano de dimensiones



