



# ArenaVision MVF404

## MVF404 MHN-SEH2000W/956 B4 HRE AM

ARENAVISION, MASTER MHN-SE High Output, 2000 W,  
Categoria de feixe B4

A iluminação com projectores ArenaVision MVF404 – concebida para estádios desportivos ao ar livre – aumenta dramaticamente o impacto teatral e emocional dos desportos para as audiências televisivas e espectadores, ao mesmo tempo que permite aos jogadores usufruírem de condições visuais optimizadas. Graças à lâmpada de iodetos metálicos compacta de extremidade única e alto fluxo MHN-SE 2000 W da Philips e à óptica de precisão de peça única tecnologicamente avançada, a ArenaVision MVF404 proporciona uma eficiência óptica mais elevada do que nunca. Além disto, esta iluminação com projectores de 2 kW inclui fácil instalação e substituição da lâmpada, conformidade total com as normas IP65, um novo sistema de conector KC de segurança e uma solução de reacendimento a quente electrónica inovadora – ao mesmo tempo que continua a oferecer as vantagens tradicionais dos sistemas Philips ArenaVision.

### Dados do produto

| Informações gerais                |                                     | Em conformidade com RoHS da UE                   |                                      |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Código da família das lâmpadas    | MHN-SEH [MASTER MHN-SE High Output] |                                                  | Sim                                  |
| Número de unidades de equipamento | -                                   | Caraterísticas técnicas da luz                   |                                      |
| Equipamento                       | -                                   | Ângulo de inclinação standard no topo da coluna  | -                                    |
| Código da família de produtos     | MVF404 [ARENAVISION]                | Ângulo de inclinação standard na entrada lateral | -                                    |
| Escala de valor                   | Especificação                       | Temperatura de cor correlacionada                | 5600 K                               |
| Marca CE                          | Sim                                 | Color rendering index (CRI)                      | >90                                  |
| Período de garantia               | 1 anos                              | Cor da fonte de luz                              | 956 luz natural                      |
| Marca de inflamabilidade          | -                                   | Tipo de difusor ótico                            | Versão de downlight de vidro frontal |
| Marca ENEC                        | Marca ENEC                          | Difusão do feixe de luz da luminária             | -                                    |

ArenaVision MVF404

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Tipo de ótica exterior                    | Categoria de feixe B4         |
| Funcionamento e caraterísticas elétricas  |                               |
| Tensão de entrada                         | 380 a 415 V                   |
| Frequência de linha                       | 50 to 60 Hz                   |
| Consumo de Energia                        | 2.000 W                       |
| Ligação                                   | Conector de parafuso          |
| Cabo                                      | -                             |
| Temperatura                               |                               |
| Ampla intervalo de temperatura ambiente   | -30 a +35 °C                  |
| Controlos e regulação                     |                               |
| Regulável                                 | Não                           |
| Fluxo luminoso constante                  | Não                           |
| Características mecânicas e compartimento |                               |
| Material do corpo                         | Alumínio                      |
| Material refletor                         | Alumínio                      |
| Material da ótica                         | Alumínio                      |
| Material do difusor ótico                 | -                             |
| Material de fixação                       | Aço                           |
| Cor do compartimento                      | Alumínio                      |
| Dispositivo de montagem                   | Suporte de montagem ajustável |
| Forma do difusor ótico                    | -                             |
| Acabamento do difusor ótico               | -                             |
| Altura total                              | 535 mm                        |
| Área projetada eficaz                     | 0,2 m²                        |

|                                                 |                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Aprovação e aplicação                           |                                                          |
| Código de proteção de entrada                   | IP65 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato] |
| Código de proteção mecânica contra impactos     | IK08 [5 J protegido contra vandalismo]                   |
| Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial) | -                                                        |
| Classificação de sustentabilidade               | -                                                        |
| Classe de proteção IEC                          | Classe de segurança I                                    |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Condições de aplicação    |               |
| Nível de regulação máximo | Não aplicável |

|                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Dados do produto                          |                                   |
| Nome de produto da encomenda              | MVF404 MHN-SEH2000W/956 B4 HRE AM |
| Nome do produto completo                  | MVF404 MHN-SEH2000W/956 B4 HRE AM |
| Código do produto completo                | 872790050224400                   |
| Código de encomenda                       | 50224400                          |
| N.º material (12NC)                       | 910502220518                      |
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1                                 |
| EAN/UPC – Produto/caixa                   | 8727900502244                     |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 1                                 |
| EAN/UPC – Caso                            | 8727900502244                     |

Desenho dimensional



