



Tempo 2 RVP251

RVP251 MHN-TD150W/842 IC A

MHN-TD, 150 W, Assimétrica

Tempo is a complete floodlighting range offering a wide choice of lamp types and symmetrical and asymmetrical reflectors. It is ideally suited to a variety of outdoor applications – from architectural, facade and billboard lighting to area and (recreational) sports lighting. Besides the Tempo 1, 2 and 3 versions, the range features the high-power Tempo 4, which is available with a variety of light sources up to 2000 W and features an external gear unit. Designed for medium to large-scale floodlighting of sports facilities and similar areas, it is available in single or double-lamp versions and with a choice of narrow or wide-beam optics. The Tempo series' compact housing guarantees optimum visual integration. Anodized-aluminum reflectors ensure a highly efficient beam distribution, while the nylon bolt caps feature a goniometric aiming device for easy adjustment and alignment. Access to the lamp and gear is quick and easy, via the hinged front glass with its quick-release stainless-steel clips. All Tempo luminaires are RoHS-compliant.

Dados do produto

Informações gerais			
Código da família das lâmpadas	MHN-TD	Cor da fonte de luz	842 branco neutro
Equipamento	CONV [Convencional]	Tipo de difusor ótico	Vidro plano
Marca CE	Sim	Tipo de ótica exterior	Assimétrica
Período de garantia	1 anos	Funcionamento e características elétricas	
Marca ENEC	-	Tensão de entrada	230 V
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Frequência de linha	50 Hz
Caraterísticas técnicas da luz		Consumo de energia CLO inicial	{NO} - W
Rácio de fluxo luminoso ascendente	0	Consumo de energia CLO final	{NO} - W
Temperatura de cor correlacionada	4200 K	Consumo de Energia	150 W
Color rendering index (CRI)	85	Fator de potência (Fração)	0.85
		Ligação	Bloco de ligação por parafuso, 3 polos

Tempo 2 RVP251

Cabo	-
------	---

Temperatura

Ampla intervalo de temperatura ambiente	-25 a +35 °C
---	--------------

Controlos e regulação

Regulável	Não
Fluxo luminoso constante	Não

Características mecânicas e compartimento

Material do corpo	Alumínio fundido
Material refletor	Alumínio
Material da ótica	Alumínio
Material do difusor ótico	Vidro
Material de fixação	Aço
Cor do compartimento	Cinzentos
Forma do difusor ótico	Plana
Acabamento do difusor ótico	Transparente
Comprimento global	346 mm
Largura total	363 mm
Altura total	118 mm

Área projetada eficaz	0,123 m²
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	118 x 363 x 346 mm

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP65 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK07 [2 J reforçado]
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	RVP251 MHN-TD150W/842 IC A
Nome do produto completo	RVP251 MHN-TD150W/842 IC A
Código do produto completo	871155914960800
Código de encomenda	14960800
N.º material (12NC)	910502547418
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711559149608
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8711559149608

Desenho dimensional

