



LuxSpace Mini, recessed

DN560B LED12S/830 PSED-VLC-E F PG WH

LuxSpace2 Mini Low height recessed, LED module, system flux 1200 lm, 830 sıcak beyaz, DC uyumlu, harici DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, Kaplamalı reflektör, Koruma camı, Beyaz, RAL 9003

Müşteriler kendi kaynaklarını optimize etmek istiyor, bu da yalnızca işletme maliyetlerini değil (enerji vb.) aynı zamanda insan kaynaklarını da etkiliyor. Bu nedenle enerji tasarrufu bir önceliktir. Ancak bunun, daha üretken olmak için iyi bir ortama ihtiyaç duyan çalışanların sağlığı veya alışveriş deneyimlerinden keyif almak isteyen müşteriler üzerinde olumsuz etkisinin olmaması gerekir. LuxSpace, aydınlatma performansını (renk oluşturma ve renk eş yayılımı) etkilemeden verimlilik, ışık konforu ve tasarımın mükemmel bir kombinasyonunu sunuyor. Tüm uygulamalarda istenen ortamı oluşturmak için pek çok seçeneği de mevcuttur.

Ürün veri

Genel Bilgiler			
Lamba ailesi kodu	LED12S [LED module, system flux 1200 lm]	makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanım ömrü (B50) değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır.	
Kapak Tabanı	- [-]		
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır		
Sürücü birimi sayısı	1 ünite		
Sürücü	-		
Tertibat dahildir	Evet	Ürün ailesi kodu	DN560B [LuxSpace2 Mini Low height recessed]
Açıklamalar	*-Aydınlatmayla ilgili "LED tabanlı aydınlatmaların performansını değerlendirme - Ocak 2018" adlı Lighting Europe rehberi	Aydınlatma Teknolojisi	LED
		Değer merdiveni	Teknik özellikler
		CE İşareti	Evet

LuxSpace Mini, recessed

Garanti süresi	5 yıl
Alev alma işareti	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için
ENEC işareti	ENEC işareti
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.
EU RoHS ile uyumludur	Hayır

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık Akısı	1.150 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	99 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz
Optik sistem türü	Kaplamalı reflektör
Optik kapak tipi	Koruma camı
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	80°
Birleşik parlama derecesi CEN	22

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Kalkış Akımı	20,4 A
Ani akım süresi	0,195 ms
Güç Tüketimi	11,6 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	İtmeli konnektör ve çekerek çıkarma özelliği
Kablo	-
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	24

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 ila +25 °C
-------------------------	----------------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
Sürücü/güç ünitesi/trafo	DC uyumlu, harici DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi
Kontrol arabirimi	DALI
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Reflektör malzemesi	Polikarbon alüminyum kaplı
Optik sistem malzemesi	Polikarbon

Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Sabitlenme malzemesi	Çelik
Muhafaza Rengi	Beyaz, RAL 9003
Optik kapak kaplaması	Buzlu
Genel yükseklik	72 mm
Toplam çap	164 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20/54 [Parmak korumalı; toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.43, 0.40) SDCM <3
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte	5 %
kontrol tertibatı arıza oranı	
Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte	L90
lümen bakım	

Uygulama Koşulları

Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Maksimum dim seviyesi	1%
Rastgele anahtara uygun	Evet

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	DN560B LED12S/830 PSED-VLC-E F PG WH
Tam ürün adı	DN560B LED12S/830 PSED-VLC-E F PG WH
Tam ürün kodu	871829193652700
Sipariş kodu	93652700
Malzeme No. (12NC)	910503586431
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718291936527
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8718291936527

LuxSpace Mini, recessed

Boyutlu çizim

