



LuxSpace, recessed

DN570B LED24S/840 PSU-E F WH

LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT, LED module, system flux 2400 lm, 840 nøytralhvit, DC-kompatibel strømforsyningsenhet, ekstern, Fasettert reflektor, Hvit RAL 9003

Kundene ønsker å optimalisere alle ressursene sine, og det betyr ikke bare driftskostnader (energi osv.), men også de ansatte. Energibesparelser er derfor en prioritet, men de må ikke ha en negativ affekt på velværen til de ansatte, som trenger et behagelig miljø for å kunne være mer produktive. De må heller ikke ha en negativ effekt på kunder som ønsker å nyte handlingen. LuxSpace gir en perfekt kombinasjon av effektivitet, lyskomfort og design, uten at den går på kompromiss med belysningsytelsen (fargegjengivelse og jevn farge). Den tilbyr et stort utvalg for å kunne skape den ønskede stemningen, uansett bruksområde. Til bruk på kontorer bidrar LuxSpace til en generell følelse av helse og velvære med dedikerte Tunable White-produkter

Produktdata

Generell informasjon			
Lampefamiliekode	LED24S [LED module, system flux 2400 lm]	mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.	
Sokkelbase	- [-]		
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Produktseriekode	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	DN570B [LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT]	
Forkobling	-	Lighting Technology	
Driver inkludert	Ja	LED	
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold	Verditrapp	
		Spesifikasjon	
		CE-merke	
		Ja	
		Garantiperiode	
		5 år	
		Brennbarhetsmerke	
		For montering på normalt antennbare overflater	
		ENEC-merke	
		ENEC-merke	

LuxSpace, recessed

Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
I samsvar med EU RoHS	Nei

Teknisk belysning

Lysytelse	2 600 lm
Korrelet fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	124 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Antall lyskilder	1
Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Optisk type	Fasettert reflektor
Type optisk deksel	-
Armatør lysstråle spredning	80°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	22

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	18 A
Innløpstid	0,24 ms
Effektforbruk	21 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kontakt og strekkavlastning
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	32

Temperatur

Omgivelsestemperatur	+10 til +25 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	DC-kompatibel strømforsyningsenhet, ekstern
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat

Fixation material	Stål
Innfatningsfarge	Hvit RAL 9003
Optisk deksel/linsefinish	Matt
Total høyde	96,5 mm
Total diameter	214 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.37) SDCM≤2
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L90
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h	L80

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	DN570B LED24S/840 PSU-E F WH
Fullstendig produktnavn	DN570B LED24S/840 PSU-E F WH
Full EOC	871829193085300
Bestillingskode	93085300
Materialenr. (12NC)	910503590915
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291930853
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718291930853

LuxSpace, recessed

Målskisse

