



Estanca TCW060

TCW060 1xTL-D36W HF

1, MASTER TL-D, 36 W, Electrónico, alta frecuencia

Diseñada para el uso en entornos exigentes, TCW060 es una luminaria estanca compacta y económica. Hay versiones especiales disponibles para lámparas TL-D y TL5. Esta solución tiene un grado de protección IP65 y funciona exclusivamente con un equipo electrónico; su bajo consumo resulta competitivo para ambientes con polvo y/o humedad... al mismo precio que una solución electromagnética. Un sencillo clip de techo simplifica la instalación y el mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Código de familias de lámparas	TL-D [MASTER TL-D]
Número de unidades de equipo	1 unidad
Equipo	HF [Electrónico, alta frecuencia]
Marca CE	Sí
Periodo de garantía	3 años
Marca de inflamabilidad	-
Certificado ENEC	-
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 5 s
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Temperatura de color correlacionada (Nom)	-
Índice de reproducción cromática (IRC)	-
Número de fuentes de luz	1
Ángulo de haz de la fuente de luz	- °
Color de la fuente de luz	-
Tipo de cubierta óptica	Difusor/cierre de policarbonato prismático



Apertura del haz de luz de la luminaria	-
Índice de deslumbramiento unificado CEN	25
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Consumo de energía CLO inicial	Not applicable W
Corriente de arranque	15 A
Tiempo de irrupción	0,37 ms
Consumo de energía	36 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Bloque de conexión mediante tornillos de 3 polos
Cable	-
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	15
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-15 °C a +25 °C

Estanca TCW060

Controles y regulación	
Regulable	No
Flujo luminoso constante	No
Mecánicos y de carcasa	
Material del reflector	Acero
Material óptico	Polycarbonato
Material del cierre óptico/lente	Polycarbonato
Distancia de longitud del punto de fijación (nom.)	900 mm
Color de la carcasa	Gris
Longitud global	1.270 mm
Anchura global	86 mm
Altura global	90 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	90 x 86 x 1270 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J resistente al vandalismo]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
índice de fallos del driver 5.000 h	0,01 %
Condiciones de aplicación	
Nivel máximo de atenuación	No aplicable
Adecuado para conmutación aleatoria	No
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	TCW060 1xTL-D36W HF
Nombre completo del producto	TCW060 1xTL-D36W HF
Full EOC	871155981379099
Código de pedido	81379099
Código 12NC	910503610818
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711559813790
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	9
Embalaje con código EAN/UPC	8711559813899

Plano de dimensiones



Product	A	B
TCW060 1xTL-D36W HF	900 mm	1.270 mm

