



Estanque TCW060

TCW060 2xTL-D36W HF FR

2, MASTER TL-D, 36 W, 72 W, HF Performer

Concebida para a utilização em ambientes exigentes, a TCW060 é uma luminária estanque compacta e económica. Estão disponíveis versões para lâmpadas TL-D e TL5. Com protecção até ao nível IP65 e com funcionamento através de balastros electrónicos, trata-se de uma solução com poupança de energia competitiva para espaços húmidos – com o mesmo custo que uma solução electromagnética. Um grampo flexível de fixação ao tecto permite uma instalação e uma manutenção fáceis.

Dados do produto


Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	TL-D [MASTER TL-D]
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Equipamento	HFP [HF Performer]
Marca CE	Sim
Período de garantia	3 anos
Marca de inflamabilidade	-
Marca ENEC	-
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 5 s
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Temperatura de cor correlacionada	-
Color rendering index (CRI)	-
Número de fontes de luz	2
Ângulo de feixe da fonte de luz	- °
Cor da fonte de luz	-

Tipo de difusor ótico	Difusor curvo em policarbonato/tampa prismática
Difusão do feixe de luz da luminária	-
Classificação de encandeamento unificada CEN	25
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Consumo de energia CLO inicial	Not applicable W
Corrente de irrupção	20 A
Tempo de irrupção	0,37 ms
Consumo de Energia	36 72 W
Fator de potência (Fração)	0.9
Ligação	Bloco de ligação por parafuso, 3 polos
Cabo	-
Número de produtos no MCB de 16 A tipo B	13

Estanque TCW060

Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-15 a +25 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Fluxo luminoso constante	Não
Características mecânicas e compartimento	
Material refletor	Aço
Material da ótica	Polycarbonato
Material do difusor ótico	Polycarbonato
Cor do compartimento	Cinza
Comprimento global	1.270 mm
Largura total	136 mm
Altura total	90 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	90 x 136 x 1270 mm
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP65 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J protegido contra vandalismo]
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I

Desenho dimensional



Product	A	B
TCW060 2xTL-D36W HF FR	900 mm	1.270 mm

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Tolerância de consumo de energia	+/-10%
Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)	
Taxa de falhas do driver a 5000 h	0,01 %
Condições de aplicação	
Nível de regulação máximo	Não aplicável
Adequado para uma comutação aleatória	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	TCW060 2xTL-D36W HF FR
Nome do produto completo	TCW060 2xTL-D36W HF FR
Código do produto completo	871794389424699
Código de encomenda	89424699
N.º material (12NC)	910503679418
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8717943894246
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC – Caso	8717943894284

