



Tempo 1 RVP151

RVP151 MHN-TD70W IC A

MHN-TD, 70 W, Assimétrica

Tempo é uma gama completa de iluminação com projectores, oferecendo uma vasta selecção de tipos de lâmpadas e reflectores simétricos e assimétricos. Ideal para uma grande variedade de aplicações em exterior, incluindo iluminação de arquitectura, fachadas, painéis, áreas e iluminação de desporto (recreativo). Além das versões Tempo 1, 2 e 3, a gama inclui a versão Tempo 4 de potência elevada, disponível com uma variedade de fontes de luz até 2000 W e com uma unidade de equipamento externa. Concebida para iluminação com projectores em média a larga escala de instalações desportivas e áreas semelhantes, está disponível em versões de lâmpada única ou dupla e com opção de ópticas de feixe estreito ou largo. O compartimento compacto da série Tempo assegura uma integração visual optimizada. Os reflectores de alumínio anodizado garantem uma distribuição de feixe altamente eficiente, ao passo que as tampas de parafuso de nylon apresentam um dispositivo de direccionamento goniométrico para um ajuste e alinhamento fáceis. O acesso à lâmpada e ao controlo é rápido e fácil, através do vidro frontal com dobradiças e respectivos grampos de abertura fácil em aço inoxidável. Todas as luminárias Tempo estão em conformidade com RoHS.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	MHN-TD
Equipamento	CONV [Convencional]
Marca CE	Sim
Período de garantia	1 anos
Marca ENEC	-
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz	
Rácio de fluxo luminoso ascendente	0
Temperatura de cor correlacionada	4200 K
Color rendering index (CRI)	80
Cor da fonte de luz	842 branco neutro
Tipo de difusor ótico	Vidro plano
Tipo de ótica exterior	Assimétrica

Tempo 1 RVP151

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	230 V
Frequência de linha	50 Hz
Consumo de energia CLO inicial	[NO] - W
Consumo de energia CLO final	[NO] - W
Consumo de Energia	70 W
Fator de potência (Fração)	0.85
Ligação	Bloco de ligação por parafuso, 3 polos
Cabo	-

Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-25 a +35 °C

Controlos e regulação	
Regulável	Não
Fluxo luminoso constante	Não

Características mecânicas e compartimento	
Material do corpo	Alumínio fundido
Material refletor	Alumínio
Material da ótica	Alumínio
Material do difusor ótico	Vidro
Material de fixação	Aço
Cor do compartimento	Cinzentos
Forma do difusor ótico	Plana

Acabamento do difusor ótico	Transparente
Comprimento global	303 mm
Largura total	306 mm
Altura total	109 mm
Área projetada eficaz	0,08 m²
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	109 x 306 x 303 mm

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP65 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK07 [2 J reforçado]
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	RVP151 MHN-TD70W IC A
Nome do produto completo	RVP151 MHN-TD70W IC A
Código do produto completo	871794389752000
Código de encomenda	89752000
N.º material (12NC)	910503695018
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8717943897520
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8717943897520

Desenho dimensional

