

PHILIPS

Lighting



TCW060

TCW060 1xTL-D36W EB

1, MASTER TL-D, 36 W, Electronic

Conceput pentru utilizarea în medii solicitante, TCW060 este un aparat de iluminat economic, compact și etanș la apă. Variante dedicate sunt disponibile pentru lămpi TL-D și TL5. Cu protecție împotriva apei și prafului IP65 și funcționând numai pe bază de echipamente electronice, aceasta este o soluție eficientă energetic pentru spațiile umede – la același preț ca și o soluție electromagnetică. O clemă flexibilă pentru tavan face posibilă instalarea și întreținerea ușoară.

Catalog de date

Informații generale	
Cod familie lămpi	TL-D [MASTER TL-D]
Număr de unități de echipament	1 unitate
Echipament	EB [Electronic]
Marcaj CE	Da
Perioadă de garanție	3 ani
Marcaj de inflamabilitate	-
Marcaj ENEC	-
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 5 s
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	-
Indice de redare a culorilor (IRC)	-
Număr de surse de lumină	1
Unghi de distribuție sursă de lumină	- °
Culoare sursă de lumină	-
Tip capac optic/lentilă	Glob/capac prismatic din policarbonat
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	-



Indice unificat de orbire CEN	25
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Consum inițial de energie CLO	Not applicable W
Curent de pornire	15 A
Timp pornire	0,37 ms
Consum de curent	36 W
Factor de putere (fracție)	0.9
Conexiune	Bloc de conectare prin înșurubare
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	15
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -15 până la +25 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

TCW060

Flux luminos constant	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Material reflector	Oțel
Material sistem optic	Polycarbonat
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Culoare carcasă	Gri
Lungime totală	1.270 mm
Lățime totală	86 mm
Înălțime totală	90 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	90 x 86 x 1270 mm
Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Performanță inițială (conformitate IEC)	
Toleranță consum de energie	+/-10%

Performanță în timp (conformitate IEC)	
Rată de defectare balast la 5.000 h	0,01 %
Condiții de utilizare	
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu
Date despre produs	
Nume comandă produs	TCW060 1xTL-D36W EB
Numele complet al produsului	TCW060 1xTL-D36W EB
Full EOC	871794389775999
Cod de comandă	89775999
Număr material (12NC)	910503696118
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8717943897759
Numărător SAP – Pachete per exterior	9
EAN/UPC – Cutie	8717943897810

Cote



Product	A	B
TCW060 1xTL-D36W EB	900 mm	1.270 mm

