



eW Burst Compact Powercore

eW Burst Compact Powercore, 4000 K, 8° (No Spread Lens), Gray Housing, CE, Architectural

eW Burst Compact Powercore, 4000 K, 8° (No Spread Lens), Gray Housing, CE, Architectural

eW Burst Compact Powercore é um equipamento de iluminação LED para o exterior com emissão de luz elevada, concebido para iluminação de realce e do local. As versões Architectural e Landscape de formato standard e compacto oferecem uma luz branca de elevada qualidade com temperatura de cor quente ou neutra, bem como quatro cores sólidas, para suportar uma gama de aplicações de iluminação ascendente dinâmica, com projectores e decorativa. A tecnologia Powercore integrada garante um controlo rápido, eficiente e preciso da potência para o equipamento directamente a partir da tensão da linha, evitando a necessidade de fontes de alimentação externas. A utilização de cablagem standard simplifica consideravelmente a instalação e ajuda a reduzir o custo total do sistema.

Dados do produto

Informações gerais		Marca UL	
Número de fontes de luz	12 [12 pçs.]	Vida útil até 50% do fluxo luminoso	100000 h
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	Vida útil até 70% do fluxo luminoso	90000 h
Cor da fonte de luz	Branco neutro	Tipo de ótica exterior	Ângulo do feixe estreito 8°
Fonte de luz substituível	false	Dados elétricos e de funcionamento	
Controlador incluído	true	Tensão de entrada	100-277 V
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	GT [Vidro temperado]	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Difusão de feixe da luz da luminária	8°		
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I		
Marca CE	CE		


eW Burst Compact Powercore

Controles e regulação	
Regulável	true
Dados mecânicos e de revestimento	
Configuração do corpo	BV [Versão básica]
Cor	GR
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Marca FCC	FCC Class A
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Fluxo luminoso inicial	812 lm
Eficiência da luminária LED inicial	53,8 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	4000 K
Potência de entrada inicial	15 W
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
50% de manutenção luminica a 25 °C relatada	100000

50% de manutenção luminica a 50 °C relatada	90000
70% de manutenção luminica a 25 °C relatada	90000
70% de manutenção luminica a 50 °C relatada	50000
Dados do produto	
Código do produto completo	871794388476699
Nome de produto da encomenda	BCP463 12xLED-HB-4000 100-277V GR
EAN/UPC – Produto	8717943884766
Código de encomenda	523-000059-05
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
Material SAP	910503701666
Copiar peso líquido (peça)	4,240 kg
Número de catálogo	523-000059-05
Descrição do número de catálogo	eW Burst Compact Powercore, 4000 K, 8° (No Spread Lens), Gray Housing, CE, Architectural



Desenho dimensional



BCP463 12xLED-HB-4000 100-277V GR

