



eW Cove MX Powercore

eW Cove MX Powercore, 3500 K, 125° x 120° Beam Angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)

eW Cove MX Powercore, 3500 K, 125° x 120° Beam Angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)

Com o seu elevado fluxo luminoso, ângulo de feixe largo e gama de cores fixas e temperaturas de cor, o eW Cove MX Powercore pode ser utilizado para iluminação de acentuação e iluminação geral indirecta, bem como para a gama completa de aplicações de sanca em paredes e tecto. Este equipamento iguala ou ultrapassa o desempenho das luzes de sanca em faixa fluorescentes lineares, reduzindo os custos de instalação, energia e manutenção. O eW Cove MX Powercore oferece aos compradores com preocupações ambientais uma solução de iluminação ecológica com eficiência energética sem sacrificar a qualidade nem a quantidade de luz. A tecnologia Powercore garante um controlo rápido, eficiente e preciso da potência para o equipamento directamente a partir da tensão de alimentação, evitando a necessidade de fontes de alimentação externas. A utilização de cablagem standard simplifica consideravelmente a instalação e ajuda a reduzir o custo total do sistema.

Dados do produto

Informações gerais			
Número de fontes de luz	10 [10 pcs.]	Tipo de ótica	WB [feixe largo]
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	Tipo de acessório de lente/difusor ótico	PC [Policarbonato]
Cor da fonte de luz	Branco neutro	Difusão de feixe da luz da luminária	125° x 120°
Fonte de luz substituível	false	Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Controlador/fonte de alimentação/ transformador	PSR [Regulação de unidade de fonte de alimentação]	Pronto a instalar	KIT
Controlador incluído	true	Descrição do tipo	Não
		Marca CE	CE
		Marca UL	UL/cUL


eW Cove MX Powercore

Marca CCC	CCC
Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	100-277 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Controles e regulação	
Regulável	true
Dados mecânicos e de revestimento	
Material do compartimento	Alumínio fundido em molde
Material da ótica	PC
Material de lente/difusor ótico	Polycarbonato
Comprimento	305 mm
Cor	WH
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Marca FCC	FCC Class B
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Fluxo luminoso inicial	576 lm
Eficiência da luminária LED inicial	48,4 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	3500 K
Índice de restituição cromática inicial	84
Potência de entrada inicial	12.5 W
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
50% de manutenção luminica a 25 °C calculada	100000
50% de manutenção luminica a 25 °C relatada	65000

50% de manutenção luminica a 50 °C calculada	100000
50% de manutenção luminica a 50 °C relatada	65000
70% de manutenção luminica a 25 °C calculada	100000
70% de manutenção luminica a 25 °C relatada	65000
70% de manutenção luminica a 50 °C calculada	100000
70% de manutenção luminica a 50 °C relatada	65000
Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 to +50°C
Nível de regulação máximo	10%-ELV
Adequado para uma comutação aleatória	Sim
Dados do produto	
Código do produto completo	871829137627999
Nome de produto da encomenda	BCX416 10xLED-HB/3500 100-277V WB
EAN/UPC – Produto	8718291376279
Código de encomenda	523-000050-19
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	20
Material SAP	910503701728
Copiar peso líquido (peça)	0.400 kg
Número de catálogo	523-000050-19
Descrição do número de catálogo	eW Cove MX Powercore, 3500 K, 125° x 120° Beam Angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)



Desenho dimensional



BCX416 10xLED-HB/3500 100-277V WB

