



Vaya Flood HP

BCP417 48xLED-HB/RGB 100-277V 20 CE CQC

48 pcs - LED High Brightness - Medium beam angle 20°

Vaya Flood HP — это надежная и экономичная белая / меняющая цвет заливающая подсветка, разработанная специально для крупных сооружений. Уровень освещения, обеспечиваемый этим компактным прожектором, делает его идеальным решением для создания омывающей или заливающей подсветки крупных сооружений каким-то одним цветом или динамично меняющимися цветами. Благодаря встроенному блоку питания и управлению по протоколу DMX512 данный продукт легко использовать с DMX-контроллерами производства компании Philips или других компаний.

Данные о продукции

Общая информация	
Количество источников света	48 [48 pcs]
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]
Цвет источника света	Красный, зеленый и синий
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона / линзы	FG [Flat glass]
Распределение света светильника	20°
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Описание типа	No
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	ENEC mark
Метка UL	-
Метка CQC	CQC-mark
Optic type outdoor	Medium beam angle 20°
Знак PSE	PSE mark
Знак RoHS	-
Знак WEEE	-

Угол	20°
------	-----

Технические характеристики освещения	
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	0°
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	0°

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	100 to 277 V
Входная частота	50–60 Hz

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Литой алюминий
Оптический материал	Glass
Материал оптической крышки/линзы	Закаленное стекло

Vaya Flood HP

Форма оптической крышки / линзы	Flat
Цвет	Dark gray

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 J]
Стандарт вибрации	Complies with ANSI C136.31 Complies with ANSI C136.31

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светотдача	3335 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	31,1 lm/W
Нач. индекс цветопередачи	80
Начальная входная мощность	105 W

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Lumen Maintenance 50% at 25°C Calculated	100000
--	--------

Lumen Maintenance 50% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000


Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +40 °C
---------------------------------------	---------------

Данные об изделии

Полный код продукта	871829163493599
Название продукта для заказа	BCP417 48xLED-HB/RGB 100-277V 20 CE CQC
EAN/UPC — продукт	8718291634935
Код заказа	910503702885
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	2
Материал № (12NC)	910503702885
Вес нетто (шт.)	7,500 kg

Чертеж размеров



Vaya

