



# eW Graze MX Powercore

## BCS419 10x60/5500 L1219

eW Graze MX Powercore, 5500 K, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Muitas estruturas arquitectónicas necessitam de um equipamento linear com capacidade de iluminação de vários pisos com afastamento mínimo. Os proprietários/utilizadores finais necessitam de um produto controlável com capacidade para iluminação dinâmica, de modo a atrair a atenção para os respectivos estabelecimentos e realçar as respectivas marcas. Graze MX Powercore tem uma capacidade de iluminação superior a 20 metros com distâncias de afastamento muito reduzidas. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e a grandes distâncias do produto.

### Dados do produto

|                                           |                               |                                                           |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>Informações gerais</b>                 |                               | <b>Frequência de entrada</b>                              |  |
| Código da família das lâmpadas            | LED-HB [ LED High Brightness] | 50 a 60 Hz                                                |  |
| Cor da fonte de luz                       | Branco neutro                 | <b>Controles e regulação</b>                              |  |
| Fonte de luz substituível                 | false                         | <b>Regulável</b>                                          |  |
| Controlador incluído                      | true                          | true                                                      |  |
| Difusão de feixe da luz da luminária      | 10° x 60°                     | <b>Dados mecânicos e de revestimento</b>                  |  |
| Classe de proteção IEC                    | Classe de segurança I         | <b>Material do compartimento</b>                          |  |
| Marca CE                                  | CE                            | Alumínio extrudido                                        |  |
| Marca UL                                  | UL/cUL                        | <b>Material de lente/difusor ótico</b>                    |  |
| Vida útil até 70% do fluxo luminoso       | 60000 h                       | Policarbonato                                             |  |
| <b>Dados elétricos e de funcionamento</b> |                               | <b>Comprimento</b>                                        |  |
| Tensão de entrada                         | 100-277 V                     | 1219 mm                                                   |  |
|                                           |                               | <b>Aprovação e aplicação</b>                              |  |
|                                           |                               | <b>Código de proteção de entrada</b>                      |  |
|                                           |                               | IP66 [ Proteção contra penetração de pó, à prova de jato] |  |


## eW Graze MX Powercore

|                                                          |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código de proteção mecânica contra impactos              | IK10 [ IK10]                                                                                                                                                                 |
| Standard de vibração                                     | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| Classificação de vibração                                | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| <b>Desempenho inicial (compatível com IEC)</b>           |                                                                                                                                                                              |
| Temperatura de cor correlacionada inicial                | 5500 K                                                                                                                                                                       |
| Potência de entrada inicial                              | 60 W                                                                                                                                                                         |
| <b>Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)</b> |                                                                                                                                                                              |
| 50% de manutenção luminica a 25 °C relatada              | 60000                                                                                                                                                                        |
| 50% de manutenção luminica a 50 °C relatada              | 60000                                                                                                                                                                        |
| 70% de manutenção luminica a 25 °C relatada              | 60000                                                                                                                                                                        |

|                                             |                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 70% de manutenção luminica a 50 °C relatada | 60000                                                               |
| <b>Condições de aplicação</b>               |                                                                     |
| Intervalo de temperatura ambiente           | -20 to +50°C                                                        |
| <b>Dados do produto</b>                     |                                                                     |
| Código do produto completo                  | 871829161063200                                                     |
| Nome de produto da encomenda                | BCS419 10x60/5500 L1219                                             |
| EAN/UPC – Produto                           | 8718291610632                                                       |
| Código de encomenda                         | 523-000080-50                                                       |
| Numerador SAP – Quantidade por embalagem    | 1                                                                   |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior   | 1                                                                   |
| Material SAP                                | 910503703738                                                        |
| Peso líquido SAP (Peça)                     | 4,700 kg                                                            |
| Número de catálogo                          | 523-000080-50                                                       |
| Descrição do número de catálogo             | eW Graze MX Powercore, 5500 K, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft) |



## Desenho dimensional



BCS419 10x60/5500 L1219

