



# eW Graze QLX Powercore

**eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)**

eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Muitas estruturas arquitectónicas necessitam de um equipamento linear com capacidade de iluminação de vários pisos com afastamento mínimo e consumo de energia reduzido. Os proprietários/utilizadores finais necessitam de um produto controlável com capacidade para iluminação dinâmica, de modo a atrair a atenção para os respectivos estabelecimentos e realçar as respectivas marcas. Graze QLX Powercore tem uma capacidade de iluminação superior a 10 metros com distâncias de afastamento muito reduzidas. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e a grandes distâncias do produto.

## Dados do produto

| Informações gerais                       |                                   | Vida útil até 70% do fluxo luminoso |                    |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Código da família das lâmpadas           | LED-HB [ LED High Brightness]     | 100000 h                            |                    |
| Cor da fonte de luz                      | Branco neutro                     | Dados elétricos e de funcionamento  |                    |
| Fonte de luz substituível                | false                             | Tensão de entrada                   | 100-277 V          |
| Controlador incluído                     | true                              | Frequência de entrada               | 50 a 60 Hz         |
| Tipo de acessório de lente/difusor ótico | PCC [ Policarbonato transparente] | Controles e regulação               |                    |
| Difusão de feixe da luz da luminária     | 15° x 30°                         | Regulável                           | true               |
| Classe de proteção IEC                   | Classe de segurança I             | Dados mecânicos e de revestimento   |                    |
| Marca CE                                 | CE                                | Material do compartimento           | Alumínio extrudido |
| Marca UL                                 | UL/cUL                            |                                     |                    |

eW Graze QLX Powercore

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Material de lente/difusor ótico | Policarbonato |
| Comprimento                     | 305 mm        |
| Cor                             | ALU           |

Aprovação e aplicação

|                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Código de proteção de entrada               | IP66 [ Proteção contra penetração de pó, à prova de jato] |
| Código de proteção mecânica contra impactos | IK10 [ IK10]                                              |
| Standard de vibração                        | Complies with ANSI C136.31, 3G                            |
| Marca FCC                                   | FCC Class A                                               |
| Classificação de vibração                   | Complies with ANSI C136.31, 3G                            |

Desempenho inicial (compatível com IEC)

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Temperatura de cor correlacionada inicial | 4000 K |
| Potência de entrada inicial               | 15 W   |

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| 50% de manutenção luminica a 25 °C relatada | 60000 |
| 50% de manutenção luminica a 50 °C relatada | 60000 |
| 70% de manutenção luminica a 25 °C relatada | 60000 |

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| 70% de manutenção luminica a 50 °C relatada | 60000 |
|---------------------------------------------|-------|

Condições de aplicação


|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Intervalo de temperatura ambiente | -40 to +50°C |
|-----------------------------------|--------------|

Dados do produto

|                                           |                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Código do produto completo                | 871829161110399                                                     |
| Nome de produto da encomenda              | BCS427 15x30/4000 L305                                              |
| EAN/UPC – Produto                         | 8718291611103                                                       |
| Código de encomenda                       | 523-000081-07                                                       |
| Numerador SAP – Quantidade por embalagem  | 1                                                                   |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 4                                                                   |
| Material SAP                              | 910503703754                                                        |
| Copiar peso líquido (peça)                | 1,200 kg                                                            |
| Número de catálogo                        | 523-000081-07                                                       |
| Descrição do número de catálogo           | eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft) |



Desenho dimensional



BCS427 15x30/4000 L305

