



eW Graze EC Powercore

BCS428 4000 L914

eW Graze EC Powercore, 4000 K, 90° x 90° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Alguns detalhes arquitectónicos requerem uma luz de enchimento de volumes de orla suave. Graze EC Powercore combina esta emissão de luz com o design comprovado e durável da família de produtos Graze Powercore e com um baixo consumo de energia.

Dados do produto

Informações gerais		Controles e regulação	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	Regulável	true
Cor da fonte de luz	Branco neutro		
Fonte de luz substituível	false		
Controlador incluído	true		
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	PCF [Policarbonato fosco]		
Difusão de feixe da luz da luminária	90° x 90°		
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I		
Marca CE	CE		
Marca UL	UL/cUL		
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	36000 h		
Dados elétricos e de funcionamento		Dados mecânicos e de revestimento	
Tensão de entrada	100-277 V	Material do compartimento	Alumínio extrudido
Frequência de entrada	50 a 60 Hz	Material da ótica	PC
		Material de lente/difusor ótico	Policarbonato
		Comprimento	914 mm
		Cor	ALU
		Aprovação e aplicação	
		Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
		Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
		Standard de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the

eW Graze EC Powercore

	standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Classificação de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.


Desempenho inicial (compatível com IEC)

Temperatura de cor correlacionada inicial	4000 K
Índice de restituição cromática inicial	87
Potência de entrada inicial	42 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

50% de manutenção lumínica a 25 °C relatada	36000
50% de manutenção lumínica a 50 °C relatada	36000
70% de manutenção lumínica a 25 °C relatada	36000
70% de manutenção lumínica a 50 °C relatada	36000

Desenho dimensional



BCS428 4000 L914

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50°C
--	--------------

Dados do produto

Código do produto completo	871829161200100
Nome de produto da encomenda	BCS428 4000 L914
EAN/UPC – Produto	8718291612001
Código de encomenda	523-000082-07
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
Material SAP	910503703814
Peso líquido SAP (Peça)	3,800 kg
Número de catálogo	523-000082-07
Descrição do número de catálogo	eW Graze EC Powercore, 4000 K, 90° x 90° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

