



LuxSpace square, recessed

DN572B LED20S/830 PSED-VLC-E RML C

LuxSpace2 Square, LED Module, system flux 2000 lm, 830 blanc chaud, Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible CC, externe, Miroir brillant, Chrome

L'optimisation de toutes les ressources ne se limite pas aux coûts d'utilisation (énergie, etc.). Les économies d'énergie constituent toujours une priorité, mais elles ne peuvent se faire au détriment du bien-être des employés d'une entreprise, qui ont besoin d'un environnement agréable afin d'accroître leur productivité, ou de la clientèle, qui souhaite profiter de la meilleure expérience d'achat. LuxSpace offre une combinaison idéale entre efficacité, confort lumineux et design, sans transiger sur les performances d'éclairage (rendu et uniformité des couleurs). Il offre une vaste gamme d'options permettant de créer l'ambiance souhaitée, quelle que soit l'application.

Données du produit

Informations générales		
Code famille lampe	LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]	luminaires LED - janvier 2018 », statistiquement, il n'existe aucune différence significative de maintien du flux lumineux entre B50 et, par exemple, B10. La valeur de la durée de vie utile moyenne (B50) représente donc également la valeur B10.
Culot	- [-]	
Source lumineuse remplaçable	Non	
Nombre d'appareillages	1 unité	
Appareillage	-	
Driver inclus	Oui	
Remarques	* - Conformément au document d'orientation de Lighting Europe « Évaluer les performances des	
Code famille de produits	DN572B [LuxSpace2 Square]	
Type de lampe	LED	
Valeur ajoutée	Premium	

LuxSpace square, recessed

Marquage CE	Oui
Garantie	5 ans
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s
Conforme à RoHS	Non

Données techniques de l'éclairage

Flux lumineux	2.000 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	115 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Température de couleur	830 blanc chaud
Type d'optique	Miroir brillant
Type de cache optique/de lentille	-
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	80°
Indice UGR	19

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Courant d'appel	20,4 A
Durée courant d'appel	0,195 ms
Consommation électrique	17,4 W
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Connexion	Connecteur à poussoir et soulèvement de traction
Câble	-
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B 24	

Température

Gamme de températures ambiantes	+10 à +25 °C
---------------------------------	--------------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible CC, externe
Interface de commande	DALI
Flux lumineux constant	Non

Mécanique et boîtier

Matériaux du corps	Aluminium moulé sous pression
Matériaux du réflecteur	Revêtu en aluminium et polycarbonate
Matériaux optiques	Polycarbonate

Matériaux du cache optique/de la lentille	Verre
Matériaux de fixation	Acier
Couleur du corps	Chrome
Finition du cache optique/de la lentille	Dépoli
Longueur totale	214 mm
Largeur totale	214 mm
Hauteur totale	119 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	119 x 214 x 214 mm

Approbation et application

Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.43, 0.40) SDCM <3
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Durées de vie (conformes IES)

Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L90

Conditions d'application

Performance température ambiante Tq	25 °C
Niveau de gradation maximal	1%
Convient pour la commutation aléatoire	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	DN572B LED20S/830 PSED-VLC-E RML C
Nom de produit complet	DN572B LED20S/830 PSED-VLC-E RML C
Code EOC	871829194038800
Code de commande	94038800
Code 12NC	910503706603
Code de commande local	DN572B2083DRLCR
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291940388
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291940388

LuxSpace square, recessed

Schéma dimensionnel

