



LuxSpace, surface mounted

DN570C LED24S/830 PSU-E C WH

LuxSpace, surface mounted, 23 W, 2600 lm, 3000 K, Frostad

Idag lägger kunderna stor vikt vid resursoptimering, och det omfattar inte bara driftskostnaderna (som energi), utan även de mänskliga resurserna. Energibesparingar är en stor prioritering, men de får inte ha en negativ inverkan på människor – en trivsamt arbetsmiljö är viktig för att dina anställda ska kunna vara produktiva, och i butiker krävs rätt belysning för att skapa en trevlig shoppingupplevelse. LuxSpace utgör den perfekta kombinationen av effektivitet, ljuskomfort och design, utan att kompromissa med belysningsprestandan (färgåtergivning och enhetlighet). Armaturen har en rad olika alternativ för att skapa rätt stämning, oavsett användningsområde.

Produktdata

Allmän information		
Lampfamiljskod	LED24S [LED module, system flux 2400 lm]	mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
Socket	- [-]	
Utbytbar ljuskälla	Nej	
Antal driftdonsenheter	1 enhet	
Driftdon	-	
Driftdon ingår	Ja	
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde	
Produktfamiljskod	DN570C [LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT]	
Lighting Technology	LED	
Värdetrappa	Specifikation	
CE-märkning	Ja	
Garantitid	5 år	
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor	
ENEC-märkning	ENEC-märkning	
Glödtrådtest	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s	

LuxSpace, surface mounted

EU RoHS-kompatibel	Nej
--------------------	-----

Ljusteknik

Ljusflöde	2 600 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	113 lm/W
Färgåtergivningindex	>80
Ljuskällans färg	830 varmvit
Optiktyp	Högglastpolerad spegeloptik
Armaturens ljusstrålefördelning	80°
Enhetlig bländmärkning	22

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 Hz
Ingående ström	18 A
Ingåendetid	0,24 ms
Effektförbrukning	23 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Tryckanslutning och draggänga
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	

Temperatur

Omgivningstemperatur	+10 till +25 °C
----------------------	-----------------


Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Nätaggat, DC-kompatibelt, externt
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat

Måttskiss



Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Vit RAL 9003
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Frostad
Total höjd	217 mm
Total diameter	250 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L90

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	DN570C LED24S/830 PSU-E C WH
Fullständigt produktnamn	DN570C LED24S/830 PSU-E C WH
Full EOC	871829194482900
Beställningsnummer	94482900
Materialnummer (12NC)	910503706707
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718291944829
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8718291944829

LuxSpace, surface mounted

