



Ledinaire Batten

BN060C 2xTLED16/840 L1200

Ledinaire Batten, 36 W, L1200 mm, 3200 lm, 4000 K, Opaliserad, IP20, TW1-ready

Ledinaire-serien består av ett urval populära installationsfärdiga LED-armaturer av gedigen Philips-kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Tillförlitliga, energieffektiva och prisvärda – precis vad du behöver.

Produktdata

Allmän information

Lampfamiljskod	TLED [MASTER LEDtube]
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Utbytbar ljuskälla	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon	-
Driftdon ingår	Ja
Genomgående kabel	Enkel anslutning och avtagbar kåpa finns för genomgående kabel, 1-fas (interna kablar ingår ej)
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
Lighting Technology	LED
Värde	Värde

CE-märkning	Ja
Garantitid	3 år
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
ENEC-märkning	-
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik

Ljusflöde	3 200 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	89 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	≥80
Ljuskällans spridningsvinkel	- °
Ljuskällans färg	840 neutralvit
Optiktyp	-
Armaturens ljusstrålefördelning	150°

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220-240 V
-----------------	-----------

Ledinaire Batten

Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	4,4 A
Ingåendetid	13,4 ms
Effektförbrukning	36 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Kabelhärvor/kablar
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	
180	

Temperatur

Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	-
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	-
Material i optiken – LOV	-
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	-
Fixation material	Rostfritt stål
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Opaliserad
Total längd	1 238 mm
Total bredd	75 mm
Total höjd	45 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	45 x 75 x 1238 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
------------------------	------------------

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	7,5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L65

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Produktdata

Beställningsproduktnamn	BN060C 2xTLED16/840 L1200
Fullständigt produktnamn	BN060C 2xTLED16/840 L1200
Full EOC	871869607009399
Beställningsnummer	07009399
Materialnummer (12NC)	910503910119
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696070093
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8718696070598

Måttskiss



