



Pentura mini LED

BN132C LED3S/830 PSU L300

LED Medium Power, 830 Varm hvid, Strømforsyningsenhed
(Til/Fra)

Pentura Mini LED er et ekstremt slankt armatur, der giver mulighed for LED-teknologiens energibesparelser, samt fremragende lysydelse – lyst og ensartet lys med god farvegengivelse. Pentura Mini LED er meget nem at installere, selv på steder med begrænset plads, f.eks. under hylder i butikker og over bordplader og arbejdssteder i hjemmet og på hjemmekontoret. Takket være den indbyggede driver og ledningsgennemføring reduceres installationstiden til et minimum. Strømkabel, monteringsclips og tilslutningstilbehør medfølger også. Gennemsigtige endekapper fjerner de mørke huller mellem produkterne, så forbrugerne kan skabe en kontinuerlig lyslinje.


Produkt data

Generelle oplysninger			
Kode for lampeserie	LED-MP [LED Medium Power]	CE-mærke	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej	Garantiperiode	3 år
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Mærke for brændbarhed	-
Forkobling	-	ENEC-mærke	-
Driver inkluderet	Ja	Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Bemærkninger	*-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor repræsenterer værdien for middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.	Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lighting Technology	LED	Lysteknisk	
		Lysstrøm	350 lm
		Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
		Lyseffekt (nominel) (nom.)	88 lm/W
		Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥80
		Lyskildens spredningsvinkel	- °
		Lyskildefarve	830 Varm hvid

Pentura mini LED

Optiktype	-
Lampens lysstrålespedning	135°
Drift og el	
Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	2 A
Starttid	3,2 ms
Strømforbrug	4 W
Effektfaktor (brøk)	0.8
Tilslutning	Tilledninger/kabler
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	180
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	0 til +35 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Konstant lysudbytte	Nej
Mekanik og armaturhus	
Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	-
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Stål
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Opal
Samlet længde	338 mm
Samlet bredde	22 mm
Samlet højde	34 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	34 x 22 x 338 mm

Målskitse



Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP40 [Beskyttet med wire]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0.2 J, standard]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Indledende ydelse (overholder IEC-standard)	
Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.44, 0.41) SDCM<5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Ydelse over tid (overholder IEC-standard)	
Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	7,5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L65
Anvendelsesbetingelser	
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Produktdata	
Ordreproduktnavn	BN132C LED3S/830 PSU L300
Det fulde produktnavn	BN132C LED3S/830 PSU L300
Full EOC	871869607250999
Ordrekode	07250999
Materiolenr. (12NC)	910503910163
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696072509
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	24
EAN/UPC – kasse	8718696072608

Pentura mini LED

