



Cleanroom LED CR250B

CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65

LED GreenLine 3500 lm, 840 branco neutro, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), Proteção contra penetração de pó, à prova de jato

Em aplicações em que a higiene tem uma importância crucial, tal como em hospitais e instalações de produção alimentar, os clientes pretendem luminárias com a classificação IP65 e IP54 comprovadas de utilização segura e com um preço atrativo. Esta família de luminárias oferece uma excelente relação qualidade/preço: o motor LED Philips produz luz fiável de elevada qualidade e as suas possibilidades de montagem flexíveis permitem que esta família pode ser utilizada numa vasta gama de aplicações. As luminárias também estão em conformidade com todas as normas relevantes (CE, EMC, RoHS).

Dados do produto

Informações gerais		
Código da família das lâmpadas	GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]	
Fonte de luz substituível	Sim	
Número de unidades de equipamento	1 unidade	
Driver incluído	Sim	
Observações	* -Segundo o documento de orientação da Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires" de janeiro de 2018, estatisticamente não existe nenhuma diferença relevante na manutenção luminica entre B50 e, por exemplo, B10. Como tal, o valor da vida útil média (B50) também representa o valor B10.	
Tecnologia de iluminação		LED
Escala de valor		Performance
Marca CE		Sim
Período de garantia		5 anos
Marca de inflamabilidade		Para montagem em superfícies facilmente normalmente
Marca ENEC		-
Teste de resistência do cabo		Temperatura 850 °C, duração 30 s
Em conformidade com RoHS da UE		Sim

Cleanroom LED CR250B

Caraterísticas técnicas da luz	
Fluxo Luminoso	3.500 lm
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	88 lm/W
Color rendering index (CRI)	>80
Número de fontes de luz	2
Cor da fonte de luz	840 branco neutro
Tipo de ótica	-
Tipo de difusor ótico	Vidro transparente com película difusora
Difusão do feixe de luz da luminária	110°
Classificação de encandeamento unificada CEN	Not applicable

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Corrente de irrupção	13 A
Tempo de irrupção	270 ms
Consumo de Energia	40 W
Fator de potência (Fração)	0.9
Ligação	Conector de parafuso
Cabo	-
Número de produtos no MCB de 16 A tipo B	24

Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 a +40 °C

Controlos e regulação	
Regulável	Não
Driver/unidade de alimentação/ transformador	Unidade de fonte de alimentação (aceso/ apagado)
Fluxo luminoso constante	Não

Características mecânicas e compartimento	
Material do corpo	Aço
Material refletor	-
Material da ótica	Polistireno
Material do difusor ótico	Vidro temperado
Material de fixação	Aço inoxidável
Cor do compartimento	Branco
Acabamento do difusor ótico	Opalino
Comprimento global	1.195 mm

Largura total	295 mm
Altura total	135 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	135 x 295 x 1195 mm

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP65 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK07 [2 J reforçado]
Classificação de sustentabilidade	-
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-5%
Cromaticidade inicial	(0.38, 0.38) SDCM <4
Tolerância de consumo de energia	+/-5%

Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)	
Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50.000 h	5 %
Manutenção luminica com vida útil média* de 50 000 h	L90
Manutenção luminica com vida útil média* de 100 000 h	L80

Condições de aplicação	
Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C
Adequado para uma comutação aleatória	Sim

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65
Nome do produto completo	CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65
Código do produto completo	871869607287500
Código de encomenda	07287500
N.º material (12NC)	910503910171
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696072875
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8718696072875

Cleanroom LED CR250B

Desenho dimensional

