



LEDINAIRE SM060C

Surface-mounted

SM060C LED32S/840 PSU W20L120

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted, 36 W, 1200x200 mm, 3200 lm, 4000 K

Ledinaire-serien indeholder et udvalg af populære LED-armaturer, der fås som lagervarer, og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Kode for lampeserie	LED32S [LED Module, system flux 3200 lm]	CE-mærke	Ja
Fod	- [-]	Garantiperiode	3 år
Udskiftelig lyskilde	Nej	Mærke for brændbarhed	-
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	ENEC-mærke	-
Forkobling	-	Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Driver inkluderet	Ja	Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Bemærkninger	*-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor repræsenterer værdien for middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.	Lysteknisk	
Lighting Technology	LED	Lysstrøm	3.200 lm
Plan	Værdi	Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
		Lyseffekt (nominel) (nom.)	89 lm/W
		Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥80
		Lyskildefarve	840 Neutral hvid
		Optiktype	-
		Optikafskærmningstype	Skål/afskærmning i akryl, matteret
		Lampens lysstrålespedning	108°

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	22
---	----

Drift og el

Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	5,3 A
Starttid	7 ms
Strømforbrug	36 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Push-in-stik og trækaflastning
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	24

Temperatur

Omgivende temperaturområde	+10 til +40 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Stål
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	-
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polymethylmethacrylat
Fikseringsmateriale	Stål
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Opal
Samlet længde	1.200 mm
Samlet bredde	200 mm
Samlet højde	53 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	53 x 200 x 1200 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03 [0,3 J]
Bæredygtighedsklassificering	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	7,5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L65


Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Velegnet til tilfældigt skift	Nej

Produktdata

Ordreprodukt navn	SM060C LED32S/840 PSU W20L120
Det fulde produkt navn	SM060C LED32S/840 PSU W20L120
Full EOC	871869606962200
Ordrekode	06962200
Materialenr. (12NC)	910503910206
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696069622
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8718696069622

Målskitse



LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

