




CoreLine Panel

RC132V LED34S/830 PSU W60L60 OC

CoreLine Panel, 33 W, 600x600 mm, 3400 lm, 3000 K, UGR19

Panoul Philips CoreLine Gen5 respectă promisiunea CoreLine de inovație, instalare ușoară și iluminare excelentă. Concepută ca înlocuitor direct pentru aparatele de iluminat funcționale din aplicațiile de iluminat general, caracteristica inovatoare MultiLumen a acestei lămpi cu panou LED oferă o gamă de trei pachete de lumeni într-un singur aparat de iluminat. Acest lucru facilitează selectarea produsului potrivit, vă oferă flexibilitatea de a răspunde preferințelor clienților la fața locului și înseamnă mai puține coduri de produse pe stoc. Instalarea acestui panou LED CoreLine RC132V este rapidă și ușoară, datorită unui conector rapid sau conector Wieland. Aparatele de iluminat Interact Ready cu comunicații wireless integrate sunt, de asemenea, disponibile în această gamă CoreLine, pregătite pentru utilizare cu gateway-uri, senzori și software Interact.

Catalog de date

Informații generale	
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unitate
Balast inclus	Da
Observații	*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă și valoarea B10.
Lighting Technology	LED
Tier	Performanță

Marcaj CE	Da
Perioadă de garanție	5 ani
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Flux luminos	3.400 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	105 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	≥80
Unghi de distribuție sursă de lumină	120 °

CoreLine Panel

Culoare sursă de lumină	Alb cald 830
Tip de sistem optic	-
Lăţime fascicul de lumină corp de iluminat	90°
Indice unificat de orbire CEN	19

Funcţionare şi sistem electric

Tensiune de intrare	220-240 V
Frecvenţă linie	50 to 60 Hz
Consum mediu de energie CLO	33 W
Curent de pornire	6 A
Timp pornire	0,3 ms
Consum de curent	33 W
Factor de putere (fracţie)	0.9
Conexiune	Conector push-in cu eliberare a tragerii
Cablu	Cablu de 0,25 m cu conector push-in cu 3 pini
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	24

Temperatură

Interval temperatură ambientală	De la +10 până la +40 °C
---------------------------------	--------------------------

Sisteme de comandă şi reglarea intensităţii luminoase

Cu reglarea intensităţii luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit)
Flux luminos constant	Da

Sistem mecanic şi carcasă

Material carcasă	Aluminiu
Material reflector	-
Material sistem optic	Polimetil metacrilat
Capac optic/material lentilă	Polimetil metacrilat
Material de fixare	Aluminiu
Culoare carcasă	Alb
Finisaj capac optic/finisaj	Opal
Lungime totală	597 mm
Lăţime totală	597 mm
Înălţime totală	32 mm
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)	32 x 597 x 597 mm

Aprobare şi aplicaţie

Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP20/44 [Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împrăscării]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic	IK03 [0,3 J]
Scor de sustenabilitate	-
Clasă de protecţie IEC	Clasa de siguranţă II

Performanţă iniţială (conformitate IEC)

Toleranţă flux luminos	+/-10%
Cromatică iniţială	(0.38, 0.38) SDCM <3
Toleranţă consum de energie	+/-10%

Performanţă în timp (conformitate IEC)

Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaţă utilă de 50 000 h	5 %
Întreţinere flux luminos la durata de viaţă utilă medie* de 50000 h	L75

Condiţii de utilizare

Performanţă temperatura ambiantă Tq	25 °C
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică

Date despre produs

Nume comandă produs	RC132V LED34S/830 PSU W60L60 OC
Numele complet al produsului	RC132V LED34S/830 PSU W60L60 OC
Full EOC	871869938099100
Cod de comandă	38099100
Număr material (12NC)	910503910311
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718699380991
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8718699380991

CoreLine Panel

Cote

