

# CoreLine Pannel G4

## RC132V LED36S/840 PSU W30L120 OC

CoreLine Pannel G4, 33 W, 1200x300 mm, 3600 lm, 4000 K, UGR19

Quer se trate de um edifício novo ou de um espaço reabilitado, os clientes preferem soluções de iluminação que combinem a iluminação de qualidade com uma substancial poupança de energia e de assistência. A luminária CoreLine pannel da família CoreLine LED pode ser utilizada para substituir ponto a ponto as luminárias de fluorescência em aplicações gerais de iluminação com uma superfície de luz uniforme que proporciona uma iluminação e um ambiente agradável. O processo de seleção, instalação e manutenção é muito simples.

### Dados do produto

Informações gerais		Características técnicas da luz	
<b>Código da família das lâmpadas</b>	LED36S [LED module, system flux 3600 lm]	<b>Fluxo Luminoso</b>	3.600 lm
<b>Fonte de luz substituível</b>	Não	<b>Temperatura de cor correlacionada</b>	4000 K
<b>Número de unidades de equipamento</b>	1 unidade	<b>Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)</b>	110 lm/W
<b>Driver incluído</b>	Sim	<b>Color rendering index (CRI)</b>	≥80
<b>Observações</b>	*-Segundo o documento de orientação da Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires" de janeiro de 2018, estatisticamente não existe nenhuma diferença relevante na manutenção luminica entre B50 e, por exemplo, B10. Como tal, o valor da vida útil média (B50) também representa o valor B10.	<b>Ângulo de feixe da fonte de luz</b>	120 °
<b>Tecnologia de iluminação</b>	LED	<b>Cor da fonte de luz</b>	840 branco neutro
<b>Escala de valor</b>	Performance	<b>Tipo de ótica</b>	-
		<b>Marca CE</b>	Sim
		<b>Período de garantia</b>	5 anos
		<b>Marca de inflamabilidade</b>	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
		<b>Marca ENEC</b>	Marca ENEC
		<b>Teste de resistência do cabo</b>	Temperatura 650 °C, duração 30 s
		<b>Em conformidade com RoHS da UE</b>	Sim

## CoreLine Painei G4

Difusão do feixe de luz da luminária	90°
Classificação de encandeamento unificada CEN	19

### Funcionamento e características elétricas

Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Consumo médio de energia CLO	33 W
Corrente de irrupção	6 A
Tempo de irrupção	0,3 ms
Consumo de Energia	33 W
Fator de potência (Fração)	0.9
Ligação	Conector de encaixe e gancho
Cabo	Cabo de 0,25 m com conector de encaixe de 3 polos
Número de produtos no MCB de 16 A tipo B	24

### Temperatura

Amplio intervalo de temperatura ambiente	+10 a +40 °C
--	--------------

### Controlos e regulação

Regulável	Não
Driver/unidade de alimentação/ transformador	Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado)
Fluxo luminoso constante	Sim

### Características mecânicas e compartimento

Material do corpo	Alumínio
Material refletor	-
Material da ótica	Polimetacrilato de metilo
Material do difusor ótico	Polimetacrilato de metilo
Material de fixação	Alumínio
Cor do compartimento	Branco
Acabamento do difusor ótico	Opalino
Comprimento global	1.197 mm
Largura total	297 mm
Altura total	32 mm

Dimensões (Altura x largura x profundidade) 32 x 297 x 1197 mm

### Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP20/44 [Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK03 [0,3 J]
Classificação de sustentabilidade	-
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II

### Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

### Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)

Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50.000 h	5 %
Manutenção luminica com vida útil média* de 50 000 h	L75


### Condições de aplicação

Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C
Adequado para uma comutação aleatória	Não aplicável

### Dados do produto

Nome de produto da encomenda	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 OC
Nome do produto completo	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 OC
Código do produto completo	871869938102800
Código de encomenda	38102800
N.º material (12NC)	910503910314
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718699381028
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC - Caso	8718699381028

## Desenho dimensional



## CoreLine Painel G4

