



Ledinaire SlimDownlight

DN065B LED10S/830 PSU II WH

Ledinaire SlimDownlight, 11 W, 950 lm, 3000 K, Matowy, IP20

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Niezawodne, energooszczędne i przystępne cenowo — dokładnie takie, jakich potrzebujesz.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Wymienne źródło światła	Nie
Lighting Technology	LED
Tier	Wartość
Okres gwarancji	3 lata
Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	950 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	86 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
Kąt rozsyłu światła oprawy	90° x 90°
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Zużycie energii	11 W

Współczynnik mocy (ułamek)	0.8
Połączenie	Złączka śrubowa
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od 0°C do +35°C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Sterownik/jednostka zasilająca/transformatork	Zasilacz (wł./wyl.)
Mechanika i korpus	
Materiał Korpusu	Plastik
Materiał reflektora	poliwęglan
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał mocowania	Stal nierdzewna
Kolor Korpusu	Biel
Wykończenie klosza/soczewki	Matowy

Ledinaire SlimDownlight

Całkowita długość	30 mm
Całkowita szerokość	30 mm
Całkowita wysokość	30 mm
Całkowita średnica	175 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	30 x 30 x 30 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Początkowa chromaticzność	(0.42, 0.40) SDCM <5
---------------------------	----------------------

Tolerancja zużycia energii	+/-10%
----------------------------	--------

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	DN065B LED10S/830 PSU II WH
Pełna nazwa produktu	DN065B LED10S/830 PSU II WH
Full EOC	871869938175299
Kod zamówienia	38175299
Materiał Nr (12NC)	910503910331
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718699381752
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8718699381790

Rysunki techniczne

