



SmartForm TCS461/471

TCS461 2x35W/840 HFP AC-MLO

SmartForm surface mnt, 2, 35 W, 840 blanco neutro, HF Performer, Óptica de microlente de acrilato

Nos sentimos mejor y rendimos más en un entorno de trabajo agradable y cómodo. Diseñada para un uso mayoritario en oficinas, tiendas y escuelas, la familia de luminarias de montaje suspendido, adosado o aplique de pared SmartForm TCS/TPS460 combina la mejor calidad luminotécnica de su categoría con un diseño limpio y atractivo. Estas luminarias ultraplanas están disponibles en versiones rectangulares y cuadradas con las lámparas MASTER TL5 y TL5 ECO, y posibilitan distribuciones de luz directa e indirecta. También pueden utilizarse para formar líneas de luz y estructuras. Gracias a su amplia gama de microópticas y difusores de elevada eficiencia y confort, SmartForm TCS/TPS460 permite encontrar la solución perfecta para cada situación. Es posible integrar controles de iluminación en la propia luminaria para un ahorro adicional de energía.

Datos del producto

Información general		Test del hilo incandescente	
Código de familias de lámparas	TL5 [TL5]		Temperatura 650 °C, duración 5 s
Equipo	HFP [HF Performer]	Datos técnicos de la luz	
Cableado de paso	-	Número de fuentes de luz	2
Código de gama de producto	TCS461 [SmartForm surface mnt]	Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Control integrado	-	Tipo de óptica	-
Marca CE	Sí	Tipo de cubierta óptica	Óptica de microlente de acrilato
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Operativos y eléctricos	
Certificado ENEC	Certificado ENEC	Tensión de entrada	220 a 240 V

SmartForm TCS461/471

Consumo de energía	35 W
Conexión	Conector push-in de 3 polos
Cable	-

Mecánicos y de carcasa

Distancia de longitud del punto de fijación (nom.)	1.300 mm
Color de la carcasa	Blanco
Longitud global	1.540 mm
Color de los componentes	Marco de aluminio

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP40 [Protección de cables]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK07 [2 J reforzada]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I

Condiciones de aplicación

Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable
-------------------------------------	--------------

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	TCS461 2x35W/840 HFP AC-MLO
Nombre completo del producto	TCS461 2x35W/840 HFP AC-MLO
Full EOC	871794390071800
Código de pedido	90071800
Código 12NC	910504007103
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8717943900718
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8717943900718

Plano de dimensiones

