



SmartForm TCS461/471

TCS461 2x35W/840 HFP AC-MLO

SmartForm surface mnt - 2 sztuki - 35 W - 840 barwa biała neutralna - HF Performer - akrylowa optyka z mikrosoczewek

Wszyscy czujemy się lepiej i wydajniej pracujemy w przyjemnym, komfortowym środowisku pracy. Zaprojektowana dla biur, sklepów i szkół rodzina opraw SmartForm TCS/TPS460, przeznaczonych do podwieszania, montażu na powierzchni oraz na ścianie łączy w sobie najlepsze w tej klasie oświetlenie z czystym i charakterystycznym wyglądem. Te wyjątkowo płaskie oprawy są dostępne z lampami MASTER TL5 i TL5 ECO w wersjach prostokątnych i kwadratowych z możliwościami oświetlenia bezpośredniego/pośredniego. Można ich używać do tworzenia linii i konstrukcji świetlnych. Dzięki bogatemu wyborowi bardzo wydajnych i komfortowych mikro-optyk i kloszy, SmartForm TCS/TPS460 zapewnia idealne rozwiązanie dla każdej sytuacji. Dodanie sterowania oświetleniem umożliwi uzyskanie dalszych oszczędności energii.

Dane produktu

Informacje podstawowe			
Liczba źródeł światła	2 [2 sztuki]	Element optyczny	brak [-]
Kod rodziny źródła światła	TL5 [TL5]	Klosz/soczewki	AC-MLO [akrylowa optyka z mikrosoczewek]
Moc źródła światła	35 W	Oświetlenie awaryjne	brak [-]
barwa źródła światła	840 barwa biała neutralna	Sterownik wbudowany	brak [-]
Kombipack	K	Oddzielny wyłącznik	brak
Osprzęt	HFP [HF Performer]	Okablowanie wewnętrzne	STD
Osprzęt 2	No [-]	Okablowanie przelotowe	brak
Odbłyśnik górny	brak [-]	Ochrona obwodu elektrycznego	brak
Typ optyki	brak [-]	Złączka	3-biegunowa szybkozłączka

SmartForm TCS461/471

Kabel	brak
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Kolor części	ARM
Test rozżarzonego drutu	Temperatura 650°C, czas 5 s
Oznaczenie palności	F [F]
Znak CE	CE
Oznaczenie ENEC	ENEC
Produkt oznakowany Zieloną Flagą	GNFL
Product Family Code	TCS461 [SmartForm surface mnt]

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
--------------------	-----------

Mechanika i korpus

Konfiguracja obudowy	brak [-]
Konfiguracja obudowy 2	H2L
Odległość od punktu zaczepienia (Nom)	1300 mm
Całkowita długość	1540 mm
Kolor	WH

Certyfikaty i zastosowania

Kod klasy szczelności IP	IP40 [Ochrona przed przewodami]
--------------------------	-----------------------------------

Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK07 [IK07]
--	---------------


Warunki dotyczące zastosowań

Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Nie dotyczy
---	-------------

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871794390071800
Nazwa produktu na zamówieniu	TCS461 2x35W/840 HFP AC-MLO
EAN/UPC - Produkt	8717943900718
Kod zamówienia	90071800
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu	1
paczce	
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu	1
zewnątrznym	
Materiał Nr (12NC)	910504007103
Waga netto (szt.)	10,200 kg


Rysunki techniczne




SmartForm TCS460

Dane fotometryczne

TCS461 2xTL5-35W HFP AC-MLO



TCS461 2xTL5-35W HEP AC-MLC



IFGU1 TCS461 2xTL5-35W HFP AC-MLO.EPS

IFPC1 TCS461 2xTL5-35W HFP AC-MLO.EPS

