



LumiStone

SP520P/SP522P/ SP524P/SP526P

SP524P 2xLED15S/830 PSD DCB WH

Dual mod. Deco ceiling bar D, 2, LED module, system flux 1500 lm, Alb cald 830, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, Alb

Clienții din sectorul de birouri, magazine și hoteluri doresc să creeze spații cu o atmosferă plăcută și ospitalieră. Corpurile de iluminat cu un design atractiv și performanță de prim rang joacă un rol esențial în atingerea acestor obiective. LumiStone este un corp de iluminat cu LED format din două elipse mai mici, spre deosebire de o singură piesă voluminoasă, tradițională. Elipsele au curbe delicate și se aseamănă cu pietrele netede găsite în natură. Efectele de lumină flexibile create prin iluminatul direct și indirect fac ca LumiStone să fie alegerea perfectă pentru un iluminat absolut înălțător. Mulțumită tehnologiei LED de ultimă generație, LumiStone este totodată un produs extrem de eficient energetic, asigurând reduceri imediate ale costurilor operaționale. O gamă variată de opțiuni inovative de montare conferă produsului LumiStone o versatilitate extremă în ceea ce privește aplicațiile.

Catalog de date

Informații generale	
Cod familie lămpi	LED15S [LED module, system flux 1500 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unitate
Balast inclus	Da

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin

LumiStone SP520P/SP522P/SP524P/SP526P

	urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă și valoarea B10.
Cod familie de produse	SP524P [Dual mod. Deco ceiling bar D]
Lighting Technology	LED
Marcaj CE	Da
Perioadă de garanție	5 ani
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC plus
Test de incandescență	Temperatură 750 °C, durată 5 s
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină

Flux luminos	3.000 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	128 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	≥80
Număr de surse de lumină	2
Unghi de distribuție sursă de lumină	– °
Culoare sursă de lumină	Alb cald 830
Tip de sistem optic	–
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	124°
Indice unificat de orbire CEN	Not applicable

Funcționare și sistem electric

Tensiune de intrare	220–240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Curent de pornire	48 A
Timp pornire	0,180 ms
Consum de curent	23,5 W
Factor de putere (fracție)	0.9
Conexiune	Conector push-in cu 3 pini
Cablu	Cablu de 2,1 m fără conector
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	20

Temperatură

Interval temperatură ambientală	De la +10 până la +40 °C
---------------------------------	--------------------------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Da
Balast/unitate de alimentare/ transformator	Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI
Interfață de comandă	DALI
Flux luminos constant	Nu

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Polycarbonat
Material reflector	Polycarbonat
Material sistem optic	–
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Material de fixare	Oțel inoxidabil
Culoare carcasă	Alb
Finisaj capac optic/finisaj	Mat
Lungime totală	1.510 mm
Lățime totală	334 mm
Înălțime totală	75 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	75 x 334 x 1510 mm

Aprobare și aplicație

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP40 [Protejat împotriva contactului cu cablurile]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0.2 J standard]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	(0.43, 0.40) SDCM <3
Toleranță consum de energie	+/-10%

Condiții de utilizare

Performanță temperatura ambiantă Tq	25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	1%
Adecvat pentru comutare aleatorii	Da

Date despre produs

Nume comandă produs	SP524P 2xLED15S/830 PSD DCB WH
Numele complet al produsului	SP524P 2xLED15S/830 PSD DCB WH
Full EOC	871794391848500
Cod de comandă	91848500
Număr material (12NC)	910504080403
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8717943918485
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8717943918485

LumiStone SP520P/SP522P/SP524P/SP526P

Cote

