



StyliD PerfectBeam

ST741T LED5S/927 PSR 7-43 BK

LED Module, system flux 500 lm, 927 blanco cálido, Regulación de la unidad de fuente de alimentación, Negro

StyliD PerfectBeam se ha desarrollado específicamente para aplicaciones en museos. Ofrece el equilibrio perfecto entre mostrar el arte y preservarlo, entre las exposiciones siempre cambiantes y la necesidad de bajo mantenimiento y eficiencia energética. Las exigencias de buena visibilidad y conservación, a menudo en conflicto, se satisfacen ahora con iluminación LED que no emite radiación UV o IR perjudicial. StyliD PerfectBeam presenta las obras de arte con sus colores reales, atrae sutilmente la mirada del espectador y facilita la visión, la interpretación y la apreciación de las obras maestras hasta el más mínimo detalle. Te permite utilizar luz para evocar emociones y crear una inolvidable experiencia museística. Su diseño modular, el haz variable, los accesorios para cambiar la forma del haz y la regulación incorporada garantizan la máxima flexibilidad para afrontar las diferentes necesidades de la iluminación y las exposiciones, tanto ahora como en el futuro.

Datos del producto

Información general			
Código de familias de lámparas	LED5S [LED Module, system flux 500 lm]		también es representativo para el valor B10.
Fuente de luz sustituible	No	Light source engine type	LED
Número de unidades de equipo	1 unidad	Lighting Technology	LED
Driver incluido	Sí	Marca CE	Sí
Comentarios	*-Según el informe guía de Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires" de enero de 2018, estadísticamente no existe una diferencia relevante en el mantenimiento lumínico entre B50 y, por ejemplo, B10. Por lo tanto, el valor de vida útil medio (B50)	Período de garantía	5 años
		Marca de inflamabilidad	-
		Certificado ENEC	-
		Conforme con EU RoHS	No
Datos técnicos de la luz			
		Flujo luminoso	684 lm

Post-top en ángulo de inclinación estándar	-
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	-
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	32 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	90
Color de la fuente de luz	927 blanco cálido
Tipo de cubierta óptica	Cierre/difusor de polimetileno metacrilato
Apertura del haz de luz de la luminaria	-
Tipo de óptica exterior	-

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	220/240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Consumo de energía CLO inicial	- W
Average CLO power consumption	- W
Consumo de energía CLO final	- W
Consumo de energía	21 W
Conexión	-
Cable	-
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	-

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	0 °C a +35 °C
-------------------------------	---------------

Controles y regulación

Regulable	Sí
Driver/unidad de alimentación/ transformador	Regulación de la unidad de fuente de alimentación
Interfaz de control	-
Flujo luminoso constante	No

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Aluminio
Material del reflector	-
Material óptico	Vidrio
Material del cierre óptico/lente	Polimetileno metacrilato
Fixation material	-

Color de la carcasa	Negro
Dispositivo de montaje	-
Forma del cierre óptico/lente	-
Acabado de cierre óptico/lente	-
Longitud global	258 mm
Anchura global	91 mm
Altura global	248 mm
Diámetro global	91 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	248 x 91 x 258 mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]
Surge Protection (Common/Differential)	-
Clase de protección IEC	Seguridad clase II

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-1%
Cromaticidad inicial	-
Tolerancia de consumo de energía	+/-2%

Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Nivel máximo de atenuación	10%
Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	ST741T LED5S/927 PSR 7-43 BK
Nombre completo del producto	ST741T LED5S/927 PSR 7-43 BK
Full EOC	871829129777200
Código de pedido	29777200
Código 12NC	910504801183
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1

