



ArenaVision MVF403

MVF403 MHN-LA1000W/956 A5 HRE

ARENAVISION, MASTER MHN-LA, 1000 W

ArenaVision MVF403 duce iluminatul arenelor sportive la cel mai înalt nivel de performanță, oferind un randament luminos foarte ridicat, eficiență optică, ușurință în instalare, fiabilitate și flexibilitate. Este ideal pentru săli de sport acoperite (versiunea de 1000W), precum și pentru multe arene pentru sporturi în aer liber și pentru alte aplicații de iluminat. Sistemul optic oval integrat cu lămpile compacte cu două capete MHN-LA de 1000W sau MHN-SA de 1800W, asigură o eficiență extraordinară a sistemului și un nivel de orbire redus. O mască incorporată în reflector reduce și mai mult lumina risipită și efectul de orbire. Lămpile MHN-SA 1800W/956 și MHN-LA 1000W/956 satisfac cele mai exigente standarde internaționale CTV (transmisiuni televizate). Cu lampa MHN-LA 1000W/842, redarea naturală a culorilor și atmosfera confortabilă sunt potrivite pentru televiziune și filmare, precum și pentru alte aplicații de iluminat sportiv. Pentru toate tipurile de lampi sunt disponibile variante cu reaprindere rapidă la cald, permițând restabilirea imediată a iluminatului după repornire sursei de alimentare. Versiunea (opțională) fără flicker a ArenaVision MVF403 MHN-LA 1000W este concepută pentru a se asigura că efectul de flicker este complet eliminat pentru a garanta imagini perfecte filmate cu viteză super-lentă (reluări) la evenimente sportive. Versiunea ArenaVision MVF403 fără flicker vine echipată cu un igniter electronic special, care funcționează în combinație cu balastul electronic GearUnits (ECM330) de balast Philips fără flicker, care este comandat separat.

Catalog de date

Informații generale		Tier	Specificație
Cod familie lămpi	MHN-LA [MASTER MHN-LA]	Marcaj CE	Da
Număr de unități de echipament	-	Perioadă de garanție	1 ani
Echipament	-	Marcaj de inflamabilitate	-
Cod familie de produse	MVF403 [ARENAVISION]	Marcaj ENEC	Marcaj ENEC

ArenaVision MVF403

În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Unghi standard de înclinare în cap de stâlp	-
Unghi standard de înclinare pentru montare pe braț	-
Temperatură de culoare corelată (nom.)	5600 K
Indice de redare a culorilor (IRC)	>90
Culoare sursă de lumină	Lumină naturală 956
Tip capac optic/lentilă	Versiune cu geam față cu iluminare orientată în jos
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	-
Tip optic exterior	Categorie fascicul luminos A5
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	- V
Frecvență linie	- Hz
Consum de curent	1.000 W
Conexiune	Conector cu șurub
Cablu	-
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -30 până la +35 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Flux luminos constant	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Material carcasă	Aluminiu
Material reflector	Aluminiu
Material sistem optic	Aluminiu
Capac optic/material lentilă	-
Material de fixare	Oțel

Culoare carcasă	Aluminiu
Dispozitiv de montare	Suport de montaj reglabil
Capac optic/formă lentilă	-
Finisaj capac optic/finisaj	-
Înălțime totală	535 mm
Zona proiectată efectivă	0,19 m²
Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/ diferențial)	-
Scor de sustenabilitate	-
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Condiții de utilizare	
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică
Date despre produs	
Nume comandă produs	MVF403 MHN-LA1000W/956 A5 HRE
Numele complet al produsului	MVF403 MHN-LA1000W/956 A5 HRE
Full EOC	871829139889900
Cod de comandă	39889900
Număr material (12NC)	910504910218
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718291398899
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8718291398899

Cote



