



High Power GearUnits

ECM330 MHN-SEH2000W 277-480V ESI KIT

GearUnits, MASTER MHN-SE High Output, 2000 W

Philips jest jedną z niewielu firm, które są w stanie zaoferować kompleksowe rozwiązania oświetleniowe, obejmujące wszystkie niezbędne elementy – reflektor, źródło światła i osprzęt. Nasze innowacyjne produkty GearUnits są zaprojektowane w taki sposób, aby spełnić zapotrzebowanie naszych klientów na kompaktowe rozwiązanie sprzętowe, w całości gotowe do instalacji. W pełni okablowany osprzęt o wysokiej mocy jest przeznaczony do stosowania w połączeniu z reflektorami, które są odpowiednie dla lamp HID o wysokiej mocy i nie mogą zawierać elementów elektrycznych z uwagi na ograniczoną ilość miejsca i wysokie temperatury. Osprzęt zawiera wszystkie komponenty elektryczne (statecznik, zapłonnik, kondensatory), okablowanie i złączki, potrzebne do zapewnienia początkowego zapłonu i prawidłowego funkcjonowania lampy przy stabilizowanym natężeniu prądu. GearUnits o wysokiej mocy są dostępne zarówno w wersji IP20 (ECB330), jak i IP65 (ECP330).

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	MHN-SEH [MASTER MHN-SE High Output]
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Osprzęt	EB [Elektroniczny]
Rodzina produktów	ECM330 [GearUnits]
Tier	Wydajność
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	-
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	277 to 480 V

Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Zużycie energii	2 000 W
Połączenie	Blokowa złączka śrubowa 3-biegunowa
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -30°C do +55°C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Materiał Korpusu	Aluminium

High Power GearUnits

Kolor Korpusu	Srebrny
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK10 [20 J odporność na akty wandalizmu]
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	ECM330 MHN-SEH2000W 277-480V ESI KIT
Pełna nazwa produktu	ECM330 MHN-SEH2000W 277-480V ESI KIT

Full EOC	871869660106800
Kod zamówienia	60106800
Materiał Nr (12NC)	910505016325
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696601068
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8718696601068

Rysunki techniczne

