



ProFlood LED

BCP608 LED55/740 I EB GOBO GR10714 MSP

PROFLOOD LED, 1, LED Multi-die, LED, 50 W, Elektronik standart, Sabit ışık çıkışlı düzenleyici güç kaynağı ünitesi, Simetrik, Temperlenmiş cam, 40°, Ayarlanabilir montaj braketi

ProFlood LED, hem görüntü projeksiyonu hem de yaratıcı ışık çerçevelemesi ile aydınlatma tasarımcılarına geniş bir yaratıcılık özgürlüğü sağlayan, suya dayanıklı bir dış mekan projektörüdür. Projektör yansıtılan görüntüyü çevre ile tam olarak uyum sağlayacak biçimde çerçeveleyip ayarlayabilir.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Lamba ailesi kodu	LED-MD [LED Multi-die]
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Sürücü	EBS [Elektronik standart]
Tertibat dahildir	Evet
Açıklamalar	*-Aydınlatmayla ilgili "LED tabanlı aydınlatmaların performansını değerlendirme - Ocak 2018" adlı Lighting Europe rehberi makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanım ömrü (B50) değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır. * Aşın ortam sıcaklıklarında aydınlatma armatürleri, bileşenleri korumak için otomatik olarak dimlenebilir.
Işık kaynağı motoru türü	LED

Ürün ailesi kodu	BCP608 [PROFLOOD LED]
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Değer merdiveni	Performans
CE işareti	Evet
Garanti süresi	1 yıl
Alev alma işareti	-
ENEC işareti	-
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 600 °C, süre 30 sn.
EU RoHS ile uyumludur	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0,67
Işık Akısı	3.750 lm
Standart eğim açısı üstten montaj	0°
Standart devirme açısı yandan giriş	0°
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	75 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>70

ProFlood LED

Işık kaynağı sayısı	1
Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz
Optik kapak tipi	Temperlenmiş cam
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	40°
Optik sistem türü dış mekan	Simetrik

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220/240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Kalkış Akımı	20 A
Ani akım süresi	0,275 ms
Güç Tüketimi	50 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.98
Bağlantı	Bağlantı ünitesi, 3 kutuplu
Kablo	-
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	1

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C
-------------------------	--------------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	Sabit ışık çıkışı düzenleyici güç kaynağı ünitesi
Kontrol arabirimi	-
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	Cam
Optik sistem malzemesi	Cam
Optik kapak malzemesi	Cam
Sabitleme malzemesi	Çelik
Muhafaza Rengi	Gri
Montaj cihazı	Ayarlanabilir montaj braketi
Optik kapak şekli	Bombeli
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	674 mm
Genel genişlik	294 mm
Genel yükseklik	400 mm
Etkili projeksiyon alanı	0,12 m²
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	400 x 294 x 674 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	4 kV diferansiyel moduna ve 4 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Fotobiyolojik risk	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-5%
Başlangıç renk türü	(0.3862,0.3758) 4-step
Güç tüketimi toleransı	+/-5%
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeks Toleransı	+/-2

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı	5 %
Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte lümen bakım	L80

Uygulama Koşulları

Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Maksimum dim seviyesi	Yok

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BCP608 LED55/740 I EB GOBO GR10714 MSP
Tam ürün adı	BCP608 LED55/740 I EB GOBO GR10714 MSP
Tam ürün kodu	871869692976600
Sipariş kodu	92976600
Malzeme No. (12NC)	910505017281
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696929766
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8718696929766

ProFlood LED

Boyutlu çizim

